








B	B	0	0	1	6	5	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室内機



ワイヤレスリモコン




据 付 板 (正面図) 天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式	室 内 機		室 外 機		
				RAS-M50Y2		RAC-M50Y2		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		1,000		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
		封 入 量 (g)		1,190				
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形				
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア				
	パイプ径 (外径φmm)	細 径		6.35				
		太 径		9.52				
	送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25		40	
ファン (冷房・暖房)		種 類	貫流ファン		プロペラファン			
		風 量 (m ³ /h)	強 風	650 ・ 680		2,220・2,100		
			弱 風	600 ・ 640		—		
			微 風	500 ・ 570		—		
	静	400 ・ 450		—				
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	9.8					
		暖 房	9.0 (最大 15.0)					
	消費電力 (W)	冷 房	1,810 (190~2,050)					
		暖 房	1,660 (180~2,710)					
	力 率 (%)	冷 房	92					
		暖 房	92					
	始動電流 (A)	冷 房	9.8					
		暖 房	9.0					
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3				
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	250V-15A					
		形 状	㊦		—			
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			5.0 (0.9~5.5)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			2.8				
	冷 房 の め や す			14~17畳 (23~34m ²)				
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)		標 準	6.0 (0.9~8.3)				
			低 温	6.0				
	暖 房 の め や す			13~17畳 (22~27m ²)				
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—		
	主 操 作 イ ャ ー			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4E2				
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・クリーン				
	風 速 切 換			自動、強風、弱風、微風、静				
色 調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ			295		570		
	幅			798		750+86		
	奥 行			258		288+56		
製 品 質 量 (kg)				11.5		37		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風			48 ・ 47		50 ・ 50		
	弱 風			41 ・ 41		—		
	微 風			37 ・ 37		—		
	静			26 ・ 26		—		
	ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16				
付 属 品				壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)				左 / 右		0.4 / 1.1		
						—		

●本仕様は予告なく変更することがあります.

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	H. Yamazaki	2009-01-31		1:10	RAS-M50Y2:RAC-M50Y2 構造・寸法図	
CHKD.	N. Miyazaki	2009-02-02		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	N. Miyazaki	2009-02-02			3YAA BB0016595	
					REGD. REGD 2009 0202	

