








BB0031460


回路図



配線図 RAC-M63B2



配線図 RAS-M63B2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※3 RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S.Tokita	2012-03-15		NTS	RAS-M63B2:RAC-M63B2 回路図・配線図
CHKD, Y.Miura	2012-03-20			TOCHIGI DWG. No.
APPD, H.Yamazaki	2012-03-20			3YDA BB0031460

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

REGD.
REGD
2012
0320