







BB0031461


# 回路図



## 配線図 RAC-M71B2



## 配線図 RAS-M71B2



- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを  
差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
  - ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※3 RACアダプター  
の端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]  
※2 標準アダプター：HA-S100TSA  
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

| SIGNATURE         | DATE       | PROJECTION | SCALE | TITLE                       |
|-------------------|------------|------------|-------|-----------------------------|
| DWN, S. Tokita    | 2012-03-15 |            | NTS   | RAS-M71B2:RAC-M71B2 回路図・配線図 |
| CHKD, Y. Miura    | 2012-03-20 |            |       | TOCHIGI DWG. No.            |
| APPD, H. Yamazaki | 2012-03-20 |            |       | 3YDA BB0031461              |

Hitachi Appliances, Inc.  
Tokyo Japan

REGD.  
REGD  
2012  
0320