








A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6
7
8
BB0017094


室内機



ワイヤレスリモコン




据付板(正面図) 天井面(回縁)



注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
- プラグの形状 ㊹
- 電源コードの長さ




- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項目		形式	室内機 RAS-MF22X	室外機 RAC-MF22X
電源		(50/60Hz)	単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力(W)		—	600
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量(g)		820	
送風装置	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)		6.35	
送風装置	パイプ径 太径		9.52	
	ファンモータ出力(W)		25	40
	種類		貫流ファン	プロペラファン
電気特性	ファン(冷房・暖房)	種類	風量	強風
			(m³/h)	弱風
				微風
電気特性	運転電流(A)	冷房	5.1	
		暖房	4.5 (最大 15.0)	
	消費電力(W)	冷房	450 (230~ 980)	
電気特性		暖房	390 (190~1,060)	
	力率(%)	冷房	88	
		暖房	87	
電気特性	始動電流(A)	冷房	5.1	
		暖房	4.5	
電気特性	接続ケーブルの本数		3	
	電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A	
		形状	㊹	
冷房特性	冷房能力(kW)		2.2 (0.9~2.9)	
	除湿能力(l/h)		1.2	
	冷房のめやす		6~9畳 (10~15m²)	
暖房特性	暖房能力(kW)	標準	2.2 (0.9~4.3)	
		低温	3.1	
	暖房のめやす		5~6畳 (8~10m²)	
機能	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)	RAR-3V2
	表示ライン		運転・タイマー・クリーン	—
機能	風速切換		自動、強風、弱風、微風、静	—
色調	(近似マンセルNO.)		ピュアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)
	外形寸法(mm)	高さ	295	505
		幅	798	700+68
製品	質量(kg)	奥行	254	258+48
			11	25
	騒音(dB) (冷房・暖房)	強風	45・45	45・45
騒音		弱風	34・35	—
		微風	28・30	—
		静	23・23	—
ドレン	接続口(外径φmm)		16	
	付属品		壁掛据付部品一式	
	電源コード長さ(m)	左 / 右	0.4 / 1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE	TITLE	
DWN.	S.Todokoro	2009-03-07		NTS	RAS-MF22X:RAC-MF22X 構造・寸法図	
CHKD.	N.Miyazaki	2009-03-09	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
					REGD. REGD	
APPD.	N.Miyazaki	2009-03-09			3YAA BB0017094	
					2009 0309	

A
B
C
D
E
F

