







BB0015620

A
B
C
D
E
F

回路図


電源プラグ
単相100V
50/60Hz

室内機


室外機

インテリジェント
パワーモジュール


圧縮機用
モートル



配線図 RAC-MJ25Y



配線図 RAS-MJ25Y



- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※¹HA接続コード：部品番号 [RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)
※²標準アダプター：HA-S100TSA
※³RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2009-01-13	第一角法	NTS	RAS-MJ25Y:RAC-MJ25Y 回路図:配線図
CHKD. N. Miyazaki	2009-01-14	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD. N. Miyazaki	2009-01-14			3YDA BB0015620

