

BB0011597

A

室内機

B

C

D

E

F

1

2

3

6

7


仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機	
					RAS-MJ36X		RAC-MJ36X	
電 源 (50/60Hz)					単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		600		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
	封 入 量 (g)			870				
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形				
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア				
	パイプ径 細 径			6.35				
	(外径φmm) 太 径			9.52				
送 風 装 置	ファ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40		
	ファ ン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	630 ・ 650		1,860 ・ 1,740		
			弱 風	530 ・ 580		—		
			微 風	430 ・ 480		—		
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷	房	12.1				
		暖	房	10.4 (最大 15.0)				
	消費電力 (W)	冷	房	1,110 (230～1,200)				
		暖	房	960 (190～1,300)				
	力 率 (%)	冷	房	92				
		暖	房	92				
	始動電流 (A)	冷	房	12.1				
		暖	房	10.4				
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3				
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	125V-15A					
		形 状	㊦		—			
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			3.6 (0.9～4.0)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.9				
	冷 房 の め や す			10～15畳 (16～25m ²)				
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)		標 準	4.2 (0.9～5.2)				
			低 温	3.8				
	暖 房 の め や す			9～12畳 (15～19m ²)				
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3V2				
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・クリーン				
風 速 切 換			自動、強風、弱風、微風、静					
色 調 (近似マンセルN.O.)					ピュアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高	さ			295		548	
	幅			798		750+91		
	奥	行			254		288+47	
製 品		質 量 (kg)			11		29	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		47 ・ 47		47 ・ 47			
	弱 風		38 ・ 40		—			
	微 風		32 ・ 35		—			
	静		23 ・ 23		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)					16			
付 属 品					壁掛据付部品一式			
電 源 コー ド 長 さ (m) 左 / 右					0.4 / 1.1		—	


●本仕様は予告なく変更することがあります.

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ㊹
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	H. Yamazaki	2008-01-18		1:10	RAC-MJ36X:RAC-MJ36X 構造・寸法図	
CHKD.	T. Nagata	2008-01-18		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	T. Nagata	2008-01-18			3YAA BB0011597	
						



100

