







B	B	0	0	2	5	8	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室内機



ワイヤレスリモコン




背面図



据 付 板 (正面図)

天井面（回縁）（ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です）



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8 m以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

項目			形式	室内機		室外機	
				RAS-MZ28A		RAC-MZ28A	
電源 (50/60Hz)			単相100V				
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—		600		
	熱交換器フィン形状		細幅スリット		コルゲート		
	冷媒制御装置		—		電動膨張弁		
	冷媒切換装置		—		四方弁		
	冷媒	種類	フロン R410A				
		封入量 (g)	870				
	過負荷保護装置		自動復帰形				
配管	配管接続方式		フレア				
	パイプ径 (外径φmm)	細径	6.35				
		太径	9.52				
送風装置	ファンモータ出力 (W)		25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン		
		風量 (m ³ /h)	強風	630 ・ 650		1,860 ・ 1,740	
			弱風	530 ・ 580		—	
			微風	430 ・ 480		—	
			静	360 ・ 390		—	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	6.5				
		暖房	7.6 (最大 15.0)				
	消費電力 (W)	冷房	600 (205~1,250)				
		暖房	700 (165~1,490)				
	力率 (%)	冷房	92				
		暖房	92				
	始動電流 (A)	冷房	6.5				
		暖房	7.6				
	接続ケーブルの本数		3				
冷房特性	電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A				
		形状	①	—			
	冷房能力 (kW)		2.8 (0.3~3.3)				
暖房特性	除湿能力 (ℓ/h)		1.6				
	冷房のめやす		8~12畳 (13~19m ²)				
	暖房能力 (kW)	標準	3.6 (0.2~5.4)				
低温		3.9					
機能	暖房のめやす		8~10畳 (13~16m ²)				
	据付方式		背面引掛		—		
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4S1				
	表示ランプ		運転・タイマー・クリーン				
色調 (近似マンセルN.O.)	風速切換		自動, 急速, 強風, 弱風, 微風, 静				
			クリアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)		
外形寸法 (mm)	高さ	260		570			
	幅	795		750+86			
	奥行	293		288+56			
製品質量 (kg)		10		32			
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	48 ・ 48		47 ・ 47			
	弱風	38 ・ 40		—			
	微風	32 ・ 35		—			
	静	23 ・ 23		—			
ドレン接続口 (外径φmm)		16					
付属品		壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m)		左 / 右	0.6 / 1.3		—		

●本仕様は予告なく変更することがあります.

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	H. Maita	2011-02-25		N T S	RAS-MZ28A: RAC-MZ28A 構造・寸法図
CHKD.	S. Todokoro	2011-02-26		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	E. Matsubara	2011-02-26		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YAA BB0025877	
					REGD. REGD 2011 0226

