

A

室内機

B

C

D

E

F

仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
				RAS-N22S	RAC-N22S-1	
電 源 (50/60Hz)			単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		－			
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット			
	冷 媒 制 御 装 置		－			
	冷 媒 切 換 装 置		－			
	冷 媒	種 類	フロン R410A			
		封 入 量 (g)	930			
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形			
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア		
パイプ径 (外径φmm)		細 径	6.35			
		太 径	9.52			
		配 管 セ ッ ト		HP-2340F, HP-2370F		
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)		25		40	
	フ ザ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	540 ・ 540		1,860 ・ 1,620
			弱 風	480 ・ 480		－
		微 風	420 ・ 420		－	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.9			
		暖 房	ヒータ ON	－		
	ヒータ OFF		5.0 (最大 15.0)			
	消 費 電 力 (W)	冷 房	440 (155～980)			
		暖 房	ヒータ ON	－		
	ヒータ OFF		450 (115～1,010)			
	力 率 (%)	冷 房	90			
		暖 房	ヒータ ON	－		
	ヒータ OFF		90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	4.9			
		暖 房	5.0			
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4			
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A				
	形 状	⑩	－			
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		2.2 (0.9～2.9)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.2			
	冷 房 の め や す		6～9畳 (10～15m²)			
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	－			
		ヒータ OFF	2.5 (0.9～4.3)			
	電 気 ヒ ー タ ー (W)	低 温	3.1			
				－		
機 能	暖 房 の め や す		6～7畳 (9～11m²)			
	据 付 方 式		背面引掛			
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Q1			
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー			
風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風				
色 調 (近似マンセルN0.)			ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	幅	280		548	
		奥 行	780		750+91	
			205+5		288+47	
製 品 質 量 (kg)		9		28		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		44 ・ 45		45 ・ 46	
	弱 風		37 ・ 38		－	
	微 風		33 ・ 35		－	
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16			
付 属 品			壁掛据付部品一式			
電 源 コー ド 長 さ (m) 左 / 右			0.4 / 1.1		－	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

F

室内機サービススペース

上面吸込口

フロントパネル



空気吹出口

上下風向板


注記


- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ⑩
- 電源コードの長さ

- 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 S.Todokoro	2004-07-14	⊙	NTS	RAS-N22S:RAC-N22S-1 構造:寸法図
審査 H.Yamazaki	2004-07-14	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 N.Miyazaki	2004-07-14			
		桁木図番		入庫 REGD
		3.YAAA6337		2004-09 10





署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 S.Todokoro	2004-07-13	第一角法	NTS	RAS-N22S:RAC-N22S-1 回路図:配線図
審査 H.Yamazaki	2004-07-14			
承認 N.Miyazaki	2004-07-14			
		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YDAA6338
				入庫 REGD 2004-09 10