










A
B
C
D
E
F


室内機



ワイヤレスリモコン




室内機サービススペース




注記

- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
(配管長が10mを超える時は20g/mの冷媒追加充填が必要です)
- 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
- プラグの形状①
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。




仕様表


項 目			形 式	室 内 機 RAS-N22T	室 外 機 RAC-N22T
電 源 (50/60Hz)				単相100V	
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—	600
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット	コルゲート
	冷 媒 制 御 装 置			—	キャピラリー
	冷 媒 切 換 装 置			—	四方弁
	冷 媒	種 類		フロン R410A	
		封 入 量 (g)		870	
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形	
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア	
パイプ径 (外径φmm)		細 径	6.35		
		太 径	9.52		
配 管 セ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F		
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)			25	40
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン
		風 量 (m³/h)	強 風	540 ・ 540	1,750 ・ 1,620
			弱 風	480 ・ 480	—
		微 風	420 ・ 420	—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.3		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	4.4 (最大 15.0)	
	消 費 電 力 (W)	冷 房	460 (155~980)		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	380 (115~1,010)	
	力 率 (%)	冷 房	87		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	87	
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.3		
	暖 房	4.4			
冷 房 特 性	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4	
	電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	125V-15A	
			形 状	㊶	—
	冷 房 能 力 (kW)			2.2 (0.9~2.9)	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.2	
暖 房 特 性	冷 房 の め や す			6~9畳 (10~15m²)	
	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—		
		ヒータ OFF	2.2 (0.9~4.3)		
		低 温	3.1		
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—	
機 能	暖 房 の め や す			5~6畳 (8~10m²)	
	据 付 方 式			背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Q1	
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー	
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風		
色 調 (近似マンセルNO.)				ホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280	548	
	幅		780	750+91	
	奥 行		210	288+47	
製 品 質 量 (kg)			9	30	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		45 ・ 46	45 ・ 45	
	弱 風		37 ・ 38	—	
	微 風		33 ・ 35	—	
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16	
付 属 品				壁掛据付部品一式	
電 源 コ ー ド 長 さ (m)		左 / 右	0.4 / 1.1	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 H. Yamazaki	2005-01-13	⊙	NTS	RAS-N22T:RAC-N22T 構造:寸法図
審査 Y. Ohta	2005-01-13	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 N. Takahashi	2005-01-13			
		栃木図番		入庫 REGD 2005-01 14
		3YAAA7107		





署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 H. Yamazaki	2005-01-20	第一角法	NTS	RAS-N22T:RAC-N22T 回路図:配線図
審査 Y. Miura	2005-01-25	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	3YDAA7109	入庫 REGD 2005-01 27
承認 N. Miyazaki	2005-01-25			