




仕様表

項目		室内機	室外機
		RAS-N22V	RAC-N22V
冷凍装置	電源 (50/60Hz)	単相100V	
	圧縮機出力 (W)	—	800
	熱交換器フィン形状	スリット	コルゲート
	冷媒制御装置	—	キャピラリチューブ
	冷媒切換装置	—	四方弁
	冷媒種類	フロン R410A	
	封入量 (g)	870	
	過負荷保護装置	自動復帰形	
	配管接続方式	フレア	
	パイプ径 (外径φmm)	細径 6.35	太径 9.52
送風装置	配管セット	HP-2340F, HP-2370F	
	ファンモータ出力 (W)	25	40
	ファン (冷房・暖房)	貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m ³ /h)	強風 540・540 弱風 480・480 微風 420・420	1,860・1,620 — —
電気特性	運転電流 (A)	冷房 5.2 暖房 4.6 (最大 13.0)	—
	消費電力 (W)	冷房 450 (155~980) 暖房 390 (115~1,020)	—
	力 (%) 率	冷房 87 暖房 85	—
	始動電流 (A)	冷房 5.2 暖房 4.6	—
性能	接続ケーブルの本数	4	
	電源プラグ	容量 (V-A) 125V-15A 形状 ㊶	—
冷房特性	冷房能力 (kW)	2.2 (0.9~2.9)	
	除湿能力 (ℓ/h)	1.2	
暖房特性	冷房のめやす	6~9畳 (10~15m ²)	
	暖房能力 (kW)	標準 2.2 (0.9~3.9) 低温 2.8	—
機能	暖房のめやす	5~6畳 (8~10m ²)	
	据付方式	背面引掛	—
色調	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3J1	
	表示ランプ	運転・タイマー	
外形寸法 (mm)	風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風	
	色調 (近似マンセルN.O.)	ピュアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)
製品質量 (kg)	高さ	280	505
	幅	780	700+59
騒音 (dB) (冷房・暖房)	奥行	210	258+48
	製品質量 (kg)	7.5	25
ドレン接続口 (外径φmm)	強風	43・43	45・44
	弱風	37・38	—
付属品	微風	33・35	—
	おやすみ	26・26	—
電源コード長さ (m)	ドレン接続口 (外径φmm)	16	
	付属品	壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)	左 / 右	0.4 / 1.1	—
	電源コード長さ (m)	左 / 右	0.4 / 1.1

●本仕様は予告なく変更することがあります。



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 H. Yamazaki	2005-10-03	⊙	NTS	RAS-N22V:RAC-N22V 構造:寸法図
審査 S. Abe	2005-10-03	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 S. Abe	2005-10-03			
		栃木図番		入庫 REGD 2005-10 07
		3YAA BB00000892		

