

12345678

3YAA7085

室内機

50

50

室内機サービススペース

210

780

280

47

5

60

据付板

空気吹出口

上下風向板

フロントパネル

上面吸込口

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

190

400

190

70

70

ツツイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンホース

約108

約370

約70

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

据付板

天井面(回縁)

左右風向板

22

60

81.5

47

30

【ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。】

50以上

450

400

42

24

ボードアンカー用切欠穴(左右)

埋込ボルト用穴(左右)10.5x20

316

414

390

605

530

780

125

115

125

70

70

本体中心線

壁穴φ65

細径配管

太径配管

ドレンホース

仕様表

項目		形式		室内機	室外機	
				RAS-N25T	RAC-N25T	
冷凍装置	電源	(50/60Hz) 単相100V				
	圧縮機出力(W)	-				800
	熱交換器フィン形状	スリット				コルゲート
	冷媒制御装置	-				電動膨張弁
	冷媒切換装置	-				四方弁
	冷媒種類	フロン R410A				
	封入量(g)	870				
	過負荷保護装置	自動復帰形				
	配管接続方式	フレア				
	配管	パイプ径(外径φmm)	細径	太径	6.35	
				9.52		
配管セット		HP-2340F, HP-2370F				
送風装置	ファンモータ出力(W)	25		40		
	ファン(冷房・暖房)	種類	貫流ファン	プロペラファン		
		風量(m³/h)	強風	570・620	1,860・1,740	
			弱風	510・540	-	
		微風	450・500	-		
電気特性	運転電流(A)	冷房	5.9			
		暖房	ヒータON	-		
			ヒータOFF	5.3(最大 15.0)		
	消費電力(W)	冷房	530(155~1,080)			
		暖房	ヒータON	-		
			ヒータOFF	480(115~1,050)		
	力率(%)	冷房	90			
		暖房	ヒータON	-		
			ヒータOFF	90		
	始動電流(A)	冷房	5.9			
	暖房	5.3				
接続ケーブルの本数	4					
電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A				
	形状	⑩				
冷房特性	冷房能力(kW)	2.5(0.9~3.1)				
	除湿能力(l/h)	1.4				
	冷房のめやす	7~10畳(11~17m²)				
暖房特性	暖房能力(kW)	ヒータON	-			
		ヒータOFF	2.8(0.9~4.4)			
		低温	3.2			
	電気ヒーター(W)	-				
暖房のめやす	6~8畳(10~13m²)					
機能	据付方式	背面引掛		-		
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-2Q1				
	表示ランプ	運転・タイマー				
風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風					
色調(近似マンセルN0.)	ホホワイト(N9)		Tベージュ(5Y7/2)			
外形寸法(mm)	高さ	280		548		
	幅	780		750+91		
	奥行	210		288+47		
製品質量(kg)	9.5		32			
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風	45・46		46・47		
	弱風	37・38		-		
	微風	33・35		-		
ドレン接続口(外径φmm)	16					
付属品	壁掛据付部品一式					
電源コード長さ(m)	左	右	0.4/1.1			

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. プラグの形状 ⑩

6. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室内機

端子台

A

B

C

D

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

室外機

端子台

D

C

B

A

室外機から電源を取る場合

室外機

端子台

D

C

B

A

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

室内機

端子台

C

D

電源 単相100V

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

Y, Ohta

2005-01-13

NTS

RAS-N25T:RAC-N25T 構造:寸法図

審査

N, Takahashi

2005-01-13

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

栃木図番

3YAAA7085

承認

N, Takahashi

2005-01-13

入庫

REGD

2005-01

14

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



