








BBB0001376

室内機




室内機サービススペース





注記



1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径・細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ① 約0.4m 約1.1m
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



電源 单相100V 





仕様表

項 目				形 式				
				室 内 機		室 外 機		
				RAS-N25V		RAC-N25V		
電 源 (50/60Hz)				単相100V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		800		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類			フロン R410A			
		封 入 量 (g)			820			
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形				
	配 管	配 管	配 管 接 続 方 式			フレア		
パイプ径 (外径φmm)			細 径		6,35			
			太 径		9,52			
配 管 セ ッ ト				HP-2340F, HP-2370F				
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	強 風	540 ・ 540		1,860 ・ 1,620		
			弱 風	480 ・ 480		—		
			微 風	420 ・ 420		—		
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	6.0					
		暖 房	5.0 (最大 15.0)					
	消 費 電 力 (W)	冷 房	530 (155~1,080)					
		暖 房	430 (115~1,020)					
	力 (%) 率	冷 房	88					
		暖 房	86					
	始 動 電 流 (A)	冷 房	6.0					
		暖 房	5.0					
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4				
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)			125V-15A			
形 状			㊦		—			
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.5 (0.9~3.1)				
	冷 房 の め や す			7~10畳 (11~17㎡)				
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)	標 準	2.5 (0.9~4.1)					
		低 温	3.0					
	暖 房 の め や す			6~7畳 (9~11㎡)				
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3J1				
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー				
	風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風				
色 調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ			280		505		
	幅			780		700+59		
	奥 行			210		258+48		
製 品 質 量 (kg)				8.0		26		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)		強 風	44 ・ 44		46 ・ 45			
		弱 風	37 ・ 38		—			
		微 風	33 ・ 35		—			
		お や す み	26 ・ 26		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16				
付 属 品				壁掛据付部品一式				
電 源 コード 長 さ (m)				左 / 右	0.4 / 1.1		—	

●本仕様は予告なく変更することがあります.

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	RAS-N25V:RAC-N25V 構造:寸法図 栃木 図番 Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YAA BB0001376	入庫 REGD 2005-10 17
製図 H. Yamazaki	2005-10-15		NTS			
審査						
S. Abe	2005-10-15					
承認 S. Abe	2005-10-15					





署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 H.Yamazaki	2005-10-18	NTS	NTS	RAS-N25V:RAC-N25V 回路図:配線図
審査 T.Umeshita	2005-10-18	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 S.Abe	2005-10-18			
		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YDA BB0001650

