










3 Y A A A 4 8 6 8

室内機




ワイヤレスリモコン





〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ①
6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



電源 単相1

仕様表






項 目			形 式		室 内 機		室 外 機	
					RAS-N28S		RAC-N28S	
電 源 (50/60Hz)					単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		600		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
		封 入 量 (g)		870				
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形				
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア				
パイプ径 (外径φmm)		細 径	6.35					
		太 径	9.52					
配 管 セ ッ ト			P-24VR, P-28VR					
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	600・620		1,860・1,740		
			弱 風	510・560		—		
			微 風	450・500		—		
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房		6.5				
		暖 房	ヒータ ON	—				
	ヒータ OFF		7.9					
	消費電力 (W)	冷 房		585 (155~1,195)				
		暖 房	ヒータ ON	—				
	ヒータ OFF		715 (115~1,080)					
	力 率 (%)	冷 房		90				
		暖 房	ヒータ ON	—				
	ヒータ OFF		90					
	始 動 電 流 (A)	冷 房		6.5				
		暖 房		7.9				
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数					4		
電 源 プ ラ グ			容量 (V-A)		125V-15A			
			形 状		㊶		—	
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.8 (0.9~3.3)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.6				
	冷 房 の め や す			8~12畳 (13~19m ²)				
暖房 特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON		—				
		ヒータ OFF		3.6 (0.9~4.6)				
		低 温		3.3				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—				
	暖 房 の め や す			8~10畳 (13~16m ²)				
機 能	据 付 方 式		背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Q1					
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー					
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風					
色 調 (近似マンセルNO.)					ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ 幅 奥 行		280		548			
			780		750+91			
			205+5		288+47			
製 品 質 量 (kg)					9.5		2.9	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		46・47		47・48			
	弱 風		37・38		—			
	微 風		33・35		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)					16			
付 属 品					壁掛据付部品一式			
電 源 コー ド 長 さ (m)			左 / 右		0.4 / 1.1		—	

●本仕様は予告なく変更することがあります.

署名	年月日	投影法	尺度	名称		
製図	イイシマ	2003.09.30		NTS	RAS-N28S:RAC-N28S 構造:寸法図	
審査	ナカオ	2003.09.30	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桁目図番	再入庫
承認	ヤスナガ	2003.09.30			3.YAAA4868	入庫 2003-10 27

3YAAA4869


室 外 機



注記

- ・1. 本体の左、右、前、後に上図の↔印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 トヨコセ	2003・09・30	第一角法	NTS	RAS-N28S:RAC-N28S 構造:寸法図
審査 ナカオ	2003・09・30	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 ヤスナガ	2003・09・30	3YAAA4869		
2003-10 27		再入庫		



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 S.Iijima	2003-10-02	NTS	NTS	RAS-N28S:RAC-N28S 回路図:配線図
審査 Y.Miura	2003-10-02	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 A.Ohtsuka	2003-10-02			
[2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]				入庫 REGD 2003-10 27