

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

室内機

据付板

210

60

5

47

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

780

280

空気吹出口

上下風向板

フロントパネル

47

5

11

60

190

400

190

70

70

ツツイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンホース

約108

約370

約70

ドレンキャップ接続口

細径配管 (φ6.35) 接続用

太径配管 (φ9.52) 接続用

電源コード

接続ケーブル

47

30

60

22

60

81.5

据付板

天井面 (回縁)

左右風向板

50以上

5

253

190

450

400

42

24

316

414

390

605

530

780

125

115

125

70

70

70

ドレンホース

本体中心線

壁穴φ65

埋込ボルト用穴 (左右) 10.5x20

ボードアンカー用切欠穴 (左右)

50

50

室内機サービススペース

50

50

5

47

11

60

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ①
6. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
・

室内機から電源を取る場合

室内機

端子台

A

B

C

D

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

室外機

端子台

D

C

B

A

室外機から電源を取る場合

室外機

端子台

D

C

B

A

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

室内機

端子台

C

D

電源 単相100V

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
			RAS-N28T	RAC-N28T
冷凍装置	電源	(50/60Hz)	単相100V	
	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量 (g)		870	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管	配管接続方式	フレア	
		パイプ径 (外径φmm)	6.35	
		細径 太径	9.52	
送風装置	配管セット		HP-2340F, HP-2370F	
	ファンモータ出力 (W)		25	40
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン	
		風量 (m³/h)	プロペラファン	
		強風 弱風 微風	600・620 1,860・1,740 —	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	7.3	
		暖房 ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	6.4 (最大 15.0)	
	消費電力 (W)	冷房	660 (155~1,195)	
		暖房 ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	575 (115~1,080)	
	力率 (%)	冷房	90	
		暖房 ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	90	
	始動電流 (A)	冷房 暖房	7.3 6.4	
冷房特性	接続ケーブルの本数		4	
	電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A	
		形状	①	—
	冷房能力 (kW)	除湿能力 (ℓ/h)	2.8 (0.9~3.3) 1.6	
	冷房のめやす	冷房のめやす	8~12畳 (13~19m²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	3.2 (0.9~4.6)	
		低温	3.3	
	電気ヒーター (W)	暖房のめやす	— 7~9畳 (12~15m)²	
機能	据付方式	背面引掛	—	
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス)	RAR-2Q1	
	表示ランプ	運転・タイマー	—	
色調	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風	
	(近似マンセルN0.)		ホホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ 幅 奥行	高	280	548
		幅	780	750+91
		奥行	210	288+47
製品質量 (kg)	騒音 (dB) (冷房・暖房)		9.5	32
	強風 弱風 微風		46・47	47・48
			37・38	—
付属品	微風		33・35	—
	ドレン接続口 (外径φmm)		16	
	属品		壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m) 左 / 右			0.4 / 1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

Y, Ohta

2005-01-13

NTS

NTS

RAS-N28T:RAC-N28T 構造:寸法図

審査

N, Takahashi

2005-01-13

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

栃木図番

3YAAA7087

承認

N, Takahashi

2005-01-13

入庫

REGD

2005-01

14

GAD

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



