

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

室内機サービススペース

室内機サービススペース

ツツイ

ツツイ

据付板

天井面（回縁）

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ15m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. プラグの形状①

6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

仕様表

| 項目            |                    | 形式                    |              | 室内機            | 室外機       |             |  |
|---------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|--|
|               |                    |                       |              | RAS-NJ22T      | RAC-NJ22T |             |  |
| 冷凍装置          | 電源                 | （50/60Hz）単相100V       |              |                |           |             |  |
|               | 圧縮機出力(W)           | — 600                 |              |                |           |             |  |
|               | 熱交換器フィン形状          | スリット コルゲート            |              |                |           |             |  |
|               | 冷媒制御装置             | — キャピラリー              |              |                |           |             |  |
|               | 冷媒切換装置             | — 四方弁                 |              |                |           |             |  |
|               | 冷媒種類               | フロン R410A             |              |                |           |             |  |
|               | 封入量(g)             | 930                   |              |                |           |             |  |
|               | 過負荷保護装置            | 自動復帰形                 |              |                |           |             |  |
|               | 配管接続方式             | フレア                   |              |                |           |             |  |
|               | 配管                 | パイプ径                  | 細径           | 6.35           |           |             |  |
| （外径φmm）       |                    | 太径                    | 9.52         |                |           |             |  |
| 配管セット         | HP-2340F, HP-2370F |                       |              |                |           |             |  |
| 送風装置          | ファンモータ出力(W)        | 25                    |              | 40             |           |             |  |
|               | ファン（冷房・暖房）         | 種類                    | 貫流ファン        |                | プロペラファン   |             |  |
|               |                    | 風量（m³/h）              | 強風           | 540・540        |           | 1,860・1,620 |  |
|               |                    |                       | 弱風           | 480・480        |           | —           |  |
| 電気特性          | 運転電流(A)            | 冷房                    | 4.9          |                |           |             |  |
|               |                    | 暖房                    | ヒータON        | —              |           |             |  |
|               |                    |                       | ヒータOFF       | 5.0（最大 15.0）   |           |             |  |
|               | 消費電力(W)            | 冷房                    | 440（155～980） |                |           |             |  |
|               |                    | 暖房                    | ヒータON        | —              |           |             |  |
|               |                    |                       | ヒータOFF       | 450（115～1,010） |           |             |  |
|               | 力率(%)              | 冷房                    | 90           |                |           |             |  |
|               |                    | 暖房                    | ヒータON        | —              |           |             |  |
|               |                    |                       | ヒータOFF       | 90             |           |             |  |
|               | 始動電流(A)            | 冷房                    | 4.9          |                |           |             |  |
|               | 暖房                 | 5.0                   |              |                |           |             |  |
| 接続ケーブルの本数     | 4                  |                       |              |                |           |             |  |
| 電源プラグ         | 容量(V-A)            | 125V-15A              |              |                |           |             |  |
|               | 形状                 | ① —                   |              |                |           |             |  |
| 冷房特性          | 冷房能力(kW)           | 2.2（0.9～2.9）          |              |                |           |             |  |
|               | 除湿能力(l/h)          | 1.2                   |              |                |           |             |  |
|               | 冷房のめやす             | 6～9畳（10～15m²）         |              |                |           |             |  |
| 暖房特性          | 暖房能力(kW)           | ヒータON                 | —            |                |           |             |  |
|               |                    | ヒータOFF                | 2.5（0.9～4.3） |                |           |             |  |
|               | 低温                 | 3.1                   |              |                |           |             |  |
|               | 電気ヒーター(W)          | —                     |              |                |           |             |  |
| 機能            | 据付方式               | 背面引掛                  |              | —              |           |             |  |
|               | 主操作スイッチ            | プッシュボタン（ワイヤレス）RAR-2Q1 |              |                |           |             |  |
|               | 表示ランプ              | 運転・タイマー               |              |                |           |             |  |
| 風速切換          | 自動、強風、弱風、微風        |                       |              |                |           |             |  |
| 色調（近似マンセルN0.） | ホホワイト（N9）          |                       | Tベージュ（5Y7/2） |                |           |             |  |
| 外形寸法（mm）      | 高さ                 | 280                   |              | 548            |           |             |  |
|               | 幅                  | 780                   |              | 750+91         |           |             |  |
| 製品質量(kg)      | 奥行                 | 210                   |              | 288+47         |           |             |  |
|               | 重量                 | 9                     |              | 28             |           |             |  |
| 騒音(dB)（冷房・暖房） | 強風                 | 44・45                 |              | 45・46          |           |             |  |
|               | 弱風                 | 37・38                 |              | —              |           |             |  |
|               | 微風                 | 33・35                 |              | —              |           |             |  |
| ドレン接続口（外径φmm） | 16                 |                       |              |                |           |             |  |
| 付属品           | 壁掛据付部品一式           |                       |              |                |           |             |  |
| 電源コード長さ（m）    | 左／右                | 0.4/1.1               |              | —              |           |             |  |

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

Y.Ohta

2005-01-11

NTS

RAS-NJ22T:RAC-NJ22T 構造:寸法図

審査

N.Takahashi

2005-01-11

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

栃木図番

3YAAA7089

入庫

REGD

2005-01

12


承認


N.Takahashi

2005-01-11

GAD

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006





| 署名             | 年月日        | 投影法                                     | 尺度   | 名称                          |
|----------------|------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|
| 製図 Y.Ohta      | 2005-01-18 | NTS                                     | NTS  | RAS-NJ22T:RAC-NJ22T 回路図:配線図 |
| 審査 Y.Miura     | 2005-01-18 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan | 桧木図番 | 3YDAA7104                   |
| 承認 N.Takahashi | 2005-01-18 |                                         |      |                             |

入庫 REGD 2005-01 19