

A

室内機

B








ワイヤレスリモコン

C

D


E

F





注記

- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ15m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状①
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機		
					RAS-NJ25T		RAC-NJ25T		
冷凍装置	電 源 (50/60Hz)			単相100V					
	冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		600		
		熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート		
		冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
		冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
		冷 媒	種 類	フロン R410A					
		封 入 量 (g)	870						
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形					
	配 管	配 管 接 続 方 式			フレア				
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	6.35					
太 径			9.52						
			配 管 セ ャ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F			
送風装置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40			
	ファン (冷房・暖房)	種 類			貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	570 ・ 620		1,860・1,740			
			弱 風	510 ・ 540		—			
微 風			450 ・ 500		—				
電気特性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.4						
		暖 房	ヒ ー タ O N	—					
			ヒ ー タ O F F	6.2 (最大 15.0)					
	消 費 電 力 (W)	冷 房	485 (155~1,080)						
		暖 房	ヒ ー タ O N	—					
			ヒ ー タ O F F	555 (115~1,050)					
	力 率 (%)	冷 房	90						
		暖 房	ヒ ー タ O N	—					
			ヒ ー タ O F F	90					
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.4						
		暖 房	6.2						
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4						
電 源 プ ラ ッ グ			容 量 (V-A)	125V-15A					
			形 状	㊦		—			
	冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			2.5 (0.9~3.1)				
除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.4						
冷 房 の め や す			7~10畳 (11~17m²)						
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒ ー タ O N	—						
		ヒ ー タ O F F	3.0 (0.9~4.4)						
		低 温	3.2						
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—					
	暖 房 の め や す			7~8畳 (11~14m²)					
機能	据 付 方 式			背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Q1					
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー					
	風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風					
色 調 (近似マンセルNO.)			ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)				
外形寸法 (mm)	高 さ		280		548				
	幅		780		750+91				
	奥 行		210		288+47				
製 品 質 量 (kg)			9.5		29				
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		45 ・ 46		46 ・ 47				
	弱 風		37 ・ 38		—				
	微 風		33 ・ 35		—				
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16						
付 属 品			壁掛据付部品一式						
電 源 コー ド 長 さ (m)			左 / 右	0.4 / 1.1		—			

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 Y. Ohta	2005-01-11		NTS	RAS-NJ25T:RAC-NJ25T 構造:寸法図
審査 N. Takahashi	2005-01-11	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 N. Takahashi	2005-01-11			
		入力図番		入庫 REGD 2005-01 12
		3YAAA7091		

