






仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機
				RAS-NJ25V	RAC-NJ25V
電 源			(50/60Hz)	単相100V	
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—	800
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット	コルゲート
	冷 媒 制 御 装 置			—	電動膨張弁
	冷 媒 切 換 装 置			—	四方弁
	冷 媒	種 類		フロン R410A	
		封 入 量 (g)		820	
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形	
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア	
パイプ径 細 径			6.35		
(外径φmm)		太 径	9.52		
配 管 セ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F		
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)			25	40
	フ ザ ン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン	プロペラファン
		風 量 (m ³ /h)	強 風	540 ・ 540	1,860 ・ 1,620
			弱 風	480 ・ 480	—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房		6.0	
		暖 房		5.0 (最大 15.0)	
	消 費 電 力 (W)	冷 房		530 (155~1,080)	
		暖 房		430 (115~1,020)	
	力 (%) 率	冷 房		88	
		暖 房		86	
	始 動 電 流 (A)	冷 房		6.0	
		暖 房		5.0	
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4		
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)		125V-15A		
		形 状	㊦	—	
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			2.5 (0.9~3.1)	
	冷 房 の め や す			7~10畳 (11~17 ² m)	
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	標 準		2.5 (0.9~4.1)	
		低 温		3.0	
機 能	暖 房 の め や す			6~7畳 (9~11m ²)	
	据 付 方 式		背面引掛	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3J1		
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー		
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風		
色 調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280	505	
	幅		780	700+68	
		奥 行		210	258+48
製 品 質 量 (kg)			8.0	26	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		44 ・ 44	46 ・ 45	
	弱 風		37 ・ 38	—	
	微 風		33 ・ 35	—	
	お や す み		26 ・ 26	—	
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16	
付 属 品				壁掛据付部品一式	
電 源 コ ー ド 長 さ (m)		左 / 右	0.4 / 1.1	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。







署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 H.Yamazaki	2005-10-18	NTS	NTS	RAS-NJ25V:RAC-NJ25V 回路図:配線図
審査 T.Umeshita	2005-10-18	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 S.Abe	2005-10-18			
			桧木図番	入庫 REGD
			3YDA BB0001651	2005-10-20