











室内機





〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。





仕様表

項 目				形 式		室 内 機		室 外 機	
						RAS-NJ28T		RAC-NJ28T	
電 源 (50/60Hz)				単相100V					
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			-		600			
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート			
	冷 媒 制 御 装 置			-		電動膨張弁			
	冷 媒 切 換 装 置			-		四方弁			
	冷 媒		種 類	フロン R410A					
			封 入 量 (g)	870					
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形					
	配 管		配 管 接 続 方 式	フレア					
			パイプ径	細 径	6.35				
(外径φmm)			太 径	9.52					
		配 管 セ ッ ト	HP-2340F, HP-2370F						
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40			
	フ ザ ン (冷房・暖房)		種 類	貫流ファン		プロペラファン			
			風 量 (m ³ /h)	強 風	600 ・ 620		1,860 ・ 1,740		
				弱 風	510 ・ 560		-		
				微 風	450 ・ 500		-		
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)		冷 房	6.5					
			暖 房	ヒータ ON		-			
			ヒータ OFF		7.9 (最大 15.0)				
	消 費 電 力 (W)		冷 房	585 (155~1,195)					
			暖 房	ヒータ ON		-			
			ヒータ OFF		715 (115~1,080)				
	力 率 (%)		冷 房	90					
			暖 房	ヒータ ON		-			
			ヒータ OFF		90				
	始 動 電 流 (A)		冷 房	6.5					
			暖 房	7.9					
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4						
電 源 プ ラ グ			容 量 (V-A)	125V-15A					
			形 状	㊦		-			
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.8 (0.9~3.3)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.6					
	冷 房 の め や す			8~12畳 (13~19m ²)					
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)		ヒータ ON	-					
			ヒータ OFF	3.6 (0.9~4.6)					
			低 温	3.3					
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			-					
	暖 房 の め や す			8~10畳 (13~16m ²)					
機 能	据 付 方 式		背面引掛		-				
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Q1						
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー						
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風						
色 調 (近似マンセルNO.)				ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)			
外 形 寸 法 (mm)		高 さ	280		548				
		幅	780		750+91				
		奥 行	210		288+47				
製 品 質 量 (kg)			9.5		2.9				
騒 音 (dB) (冷房・暖房)		強 風	46 ・ 47		47 ・ 48				
		弱 風	37 ・ 38		-				
		微 風	33 ・ 35		-				
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16						
付 属 品			壁掛据付部品一式						
電 源 コ ー ド 長 さ (m)			左 / 右		0.4 / 1.1		-		

●本仕様は予告なく変更することがあります.

署名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図 Y. Ohta	2005-01-11		NTS	RAS-NJ28T:RAC-NJ28T 構造:寸法図
審査		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YAAA7093
N. Takahashi	2005-01-11			
承認 N. Takahashi	2005-01-11	入庫 REGD 2005-01-12		





署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 Y.Ohta	2005-01-18	NTS	NTS	RAS-NJ28T:RAC-NJ28T 回路図:配線図
審査 Y.Miura	2005-01-18	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	桧木図番	3YDAA7106
承認 N.Takahashi	2005-01-18			

入庫
REGD
2005-01
19