








仕様表

| 項 目                 |                     |                            | 形 式                          | 室 内 機        | 室 外 機     |             |
|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------|
|                     |                     |                            |                              | RAS-NJ28V    | RAC-NJ28V |             |
| 冷 凍 装 置             | 電 源 (50/60Hz)       |                            |                              | 単相100V       |           |             |
|                     | 圧 縮 機 出 力 (W)       |                            |                              | —            | 600       |             |
|                     | 熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状   |                            |                              | スリット         | コルゲート     |             |
|                     | 冷 媒 制 御 装 置         |                            |                              | —            | 電動膨張弁     |             |
|                     | 冷 媒 切 換 装 置         |                            |                              | —            | 四方弁       |             |
|                     | 冷 媒                 | 種 類                        |                              |              | フロン R410A |             |
|                     |                     | 封 入 量 (g)                  |                              |              | 870       |             |
|                     | 過 負 荷 保 護 装 置       |                            |                              | 自動復帰形        |           |             |
|                     | 配 管                 | 配 管 接 続 方 式                |                              |              | フレア       |             |
|                     |                     | パイプ径<br>(外径φmm)            | 細 径                          | 6.35         |           |             |
| 太 径                 |                     |                            | 9.52                         |              |           |             |
| 配 管 セ ッ ト           |                     |                            | HP-2340F, HP-2370F           |              |           |             |
| 送 風 装 置             | フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W) |                            |                              | 25           | 40        |             |
|                     | ファン<br>(冷房・暖房)      | 種 類                        | 貫流ファン                        |              | プロペラファン   |             |
|                     |                     | 風 量<br>(m <sup>3</sup> /h) | 強 風                          | 600 ・ 620    |           | 1,860・1,740 |
|                     |                     |                            | 弱 風                          | 510 ・ 560    |           | —           |
|                     |                     |                            | 微 風                          | 450 ・ 500    |           | —           |
| 電 気 特 性             | 運転電流<br>(A)         | 冷 房                        | 6.5                          |              |           |             |
|                     |                     | 暖 房                        | 7.9 (最大 15.0)                |              |           |             |
|                     | 消費電力<br>(W)         | 冷 房                        | 585 (155~1,195)              |              |           |             |
|                     |                     | 暖 房                        | 715 (115~1,080)              |              |           |             |
|                     | 力 率<br>(%)          | 冷 房                        | 90                           |              |           |             |
|                     |                     | 暖 房                        | 90                           |              |           |             |
|                     | 始動電流<br>(A)         | 冷 房                        | 6.5                          |              |           |             |
|                     |                     | 暖 房                        | 7.9                          |              |           |             |
|                     | 接 続 ケ ー ブ ル の 本 数   |                            |                              | 4            |           |             |
|                     | 電 源 プ ラ グ           | 容 量 (V-A)                  | 125V-15A                     |              |           |             |
| 形 状                 |                     | ㊶                          | —                            |              |           |             |
| 冷房<br>特性            | 冷 房 能 力 (kW)        |                            | 2.8 (0.9~3.3)                |              |           |             |
|                     | 除 湿 能 力 (ℓ/h)       |                            | 1.6                          |              |           |             |
|                     | 冷 房 の め や す         |                            | 8~12畳 (13~19m <sup>2</sup> ) |              |           |             |
| 暖房<br>特性            | 暖 房 能 力 (kW)        | 標 準                        | 3.6 (0.9~4.6)                |              |           |             |
|                     |                     | 低 温                        | 3.3                          |              |           |             |
|                     | 暖 房 の め や す         |                            | 8~10畳 (13~16m <sup>2</sup> ) |              |           |             |
| 機 能                 | 据 付 方 式             |                            | 背面引掛                         | —            |           |             |
|                     | 主 操 作 ス イ ッ チ       |                            | プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3J1      |              |           |             |
|                     | 表 示 ラ ン プ           |                            | 運転・タイマー                      |              |           |             |
|                     | 風 速 切 換             |                            | 自動, 強風, 弱風, 微風               |              |           |             |
| 色 調 (近似マンセルN.O.)    |                     |                            | ピュアホワイト (N9.5)               | Tページ (5Y7/2) |           |             |
| 外 形 寸 法<br>(mm)     | 高 さ                 | 280                        |                              | 548          |           |             |
|                     | 幅                   | 780                        |                              | 750+91       |           |             |
|                     | 奥 行                 | 210                        |                              | 288+47       |           |             |
| 製 品 質 量 (kg)        |                     |                            | 9.5                          | 29           |           |             |
| 騒 音 (dB)<br>(冷房・暖房) | 強 風                 | 46 ・ 47                    |                              | 47 ・ 48      |           |             |
|                     | 弱 風                 | 37 ・ 38                    |                              | —            |           |             |
|                     | 微 風                 | 33 ・ 35                    |                              | —            |           |             |
| ド レ ン 接 続 口 (外径φmm) |                     |                            | 16                           |              |           |             |
| 付 属 品               |                     |                            | 壁掛据付部品一式                     |              |           |             |
| 電 源 コード 長 さ (m)     |                     | 左 / 右                      | 0.4 / 1.1                    | —            |           |             |


●本仕様は予告なく変更することがあります。


室 外 機



注記

1. 本体の左、右、前、後に上図の  $\longleftrightarrow$  印の間隔をあけられ2面以上開放できるところに据え付けてください。



|     |            |            |                                                                                       |     |                            |                        |
|-----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|------------------------|
| 署 名 | 年 月 日      | 投影法        | 尺度                                                                                    | 名称  | RAS-NJ28V:RAC-NJ28V 構造:寸法図 |                        |
| 製図  | S. Iijima  | 2005-09-29 |  | NTS |                            |                        |
| 審査  | A. Ohtsuka | 2005-09-29 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan                                               |     |                            | 栃木図番<br>3YAA BB0001227 |
| 承認  | A. Ohtsuka | 2005-09-29 |                                                                                       |     |                            |                        |

|                             |
|-----------------------------|
| 入庫<br>REGD<br>2005-10<br>07 |
|-----------------------------|

