

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

室内機

据付板

210

60

5

47

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

780

280

空気吹出口

上下風向板

フロントパネル

47

5

11

60

190

400

190

70

ツツイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンキャップ接続口

細径配管 (φ6.35) 接続用

太径配管 (φ9.52) 接続用

電源コード

接続ケーブル

約108

約370

約70

据付板

天井面 (回縁)

47

30

60

22

60

81.5

左右風向板

〔ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。〕

50以上

450

400

42

24

316

ユニタリ中央

414

壁穴φ65

本体中心線

70

390

605

530

780

125

115

125

70

44

42

45

ドレンホース

50

50

室内機サービススペース

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. プラグの形状 ①

6. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室内機端子台 A B C D

接続ケーブル

赤茶白黒

室外機端子台 D C B A

室外機から電源を取る場合

室内機端子台 C D

接続ケーブル

茶赤

室外機端子台 D C B A

電源 単相100V

仕様表

項目		形式		室内機	室外機
				RAS-NJ36T	RAC-NJ36T
冷凍装置	電源 (50/60Hz)	単相100V			
	圧縮機出力 (W)	-		800	
	熱交換器フィン形状	スリット		コルゲート	
	冷媒制御装置	-		電動膨張弁	
	冷媒切換装置	-		四方弁	
	冷媒種類	フロン R410A			
	封入量 (g)	870			
	過負荷保護装置	自動復帰形			
	配管接続方式	フレア			
	配管	パイプ径 (外径φmm)	細径	太径	6.35
配管セット		HP-2340F, HP-2370F			
送風装置	ファンモータ出力 (W)	25		40	
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン
		風量 (m³/h)	強風	600・620	2,040・1,740
		弱風	510・560	-	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	12.3		
		暖房	ヒータ ON	-	
	消費電力 (W)	冷房	1,110 (155~1,200)		
		暖房	ヒータ ON	-	
	力率 (%)	冷房	90		
		暖房	ヒータ ON	-	
	始動電流 (A)	冷房	12.3		
		暖房	10.7		
	接続ケーブルの本数	4			
	電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A		
形状		①			
冷房特性	冷房能力 (kW)	3.6 (0.9~4.0)			
	除湿能力 (ℓ/h)	1.9			
	冷房のめやす	10~15畳 (16~25m²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	-		
		ヒータ OFF	4.2 (0.9~5.1)		
	低温	3.7			
	電気ヒーター (W)	-			
機能	暖房のめやす	9~12畳 (15~19m²)			
	据付方式	背面引掛			
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Q1			
色調 (近似マンセルN0.)	表示ランプ	運転・タイマー			
	風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風			
外形寸法 (mm)	高さ	280		548	
	幅	780		750+91	
製品質量 (kg)	奥行	210		288+47	
	質量	9.5		32	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	46・47		47・48	
	弱風	37・38		-	
	微風	33・35		-	
ドレン接続口 (外径φmm)	16				
付属品	壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)	左 / 右	0.4 / 1.1		-	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図 Y. Ohta

2004-08-31

NTS

NTS

RAS-NJ36T:RAC-NJ36T 構造:寸法図

審査 N. Miyazaki

2004-08-31

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

承認 N. Miyazaki

2004-08-31

Tokyo Japan

3YAAA6204







REGD 2004-09 10

GAD

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006


3YAAA6205

室 外 機



注記

- 1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ2面以上開放できるところに据え付けてください。

署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称	
製図	Y.Ohta	2004-08-31		NTS	RAS-NJ36T:RAC-NJ36T 構造:寸法図	
審査	N.Miyazaki	2004-08-31			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番
承認	N.Miyazaki	2004-08-31				3.YAAA6205
						入庫 REGD 2004-09 10

3YDAA6063

A

B

C

D


E

F


室内機 室外機

回路図

電源プラグ
単相100V
50/60Hz




配線図 RAC-NJ36T




配線図

RAS-NJ36T

電源プラグ
単相100V
50/60Hz



端子台温度ヒューズ (102℃)



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 Y. Ohta	2004-08-31	第一角法	NTS	RAS-NJ36T: RAC-NJ36T 回路図: 配線図
審査 Y. Miura	2004-08-31	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	入庫 REGD 2004-09 10	3YDAA6063
承認 N. Miyazaki	2004-08-31			

A

B

C

D

E

F