



















室内機





- 注 記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径・細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。(配管長が8mを超える時は、
15g/㎡の冷媒追加充填が必要です。)
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2、またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機
				RAS-R25KX	RAC-258KX
電 源 (50/60Hz)				単相100V	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—	700
	熱交換器フィン形状			アコーディオン	コルゲート
	冷媒制御装置			—	キャピラリ
	冷媒切換装置			—	四方弁
	冷媒	種類		HCFC-22	
	封入量 (g)			560 (ページ分20g含む)	
	過負荷保護装置			自動復帰形	
	配管	配管接続方式		フレア	
		パイプ径	細径	6.35	
		(外径φmm)	太径	9.52	
		配管セット		P-24VK2, P-28VK2	
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			20	20
	ファン (冷房・暖房)	種	類	貫流ファン	プロペラファン
		風 量 (m³/h)	強 風	410・480	1320・1290
			弱 風	320・410	—
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	12.4		
		暖 房	ヒータON	—	
			ヒータOFF	13.5	
	消費電力 (W)	冷 房	1120 (320~1150)		
		暖 房	ヒータON	—	
			ヒータOFF	1215 (280~1350)	
	力 率 (%)	冷 房	90		
		暖 房	ヒータON	—	
			ヒータOFF	90	
	始動電流 (A)	冷 房	12.4		
暖 房		13.5			
接続ケーブルの本数			4		
	電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A		
		形 状	㊹	—	
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			2.5 (0.9~2.8)	
	除湿能力 (l/h)			1.4	
	冷 房 の め や す			7~10畳 (11~17m²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	—		
		ヒータOFF	3.4 (0.9~3.9)		
		低 温	2.8		
	電気ヒーター (W)			—	
機 能	暖 房 の め や す			7~9畳 (12~15m²)	
	据 付 方 式			背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ			ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-1Y4	
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー	
風 速 切 換				自動・強風・弱風・微風	
キャビネット (色, マンセルNo)					
				—	—
外形寸法 (mm)	高	さ		248	570
	幅			744	700+60
	奥	行		168+5	210+35
製 品 質 量 (kg)				5.5	28
騒音 (dB)	強	風		38・41	47・47
	弱	風		32・36	—
	微	風		28・32	—
ドレン接続口 (外径φmm)				φ16	
付 属 品				壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)		左/右	0.9/1.6	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります.

	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 99. 3. 9 庫	製図	ナカオ	99.02.24	名称	栃木図番	
	審査	ナカオ	99.02.24	RAS-R25KX:RAC-258KX	Hitachi Appliances, Inc.	3YAA77505
	承認	フジ	99.02.24	構造:寸法図	Tokyo Japan	

3YDA77515

A

B


C

D


E

F

回路図




配線図 RAC-258KX



注記

1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。

配線図 RAS-R25KX



備考				投影法	尺度	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番 3YDA77515
入庫	製図	ナカオ	99.02.24	名称	NTS		
99.3.9	審査	ナカオ	99.02.24	RAS-R25KX: RAC-258KX			
	承認	フジ	99.02.24	回路図: 配線図			