






仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-S25K		RAC-S25K	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 房	定 格	能力	kW	2.5 (0.4 ~ 3.5)			
		消費電力	W	490 (115 ~ 900)			
		運転電流	A	5.5			
		力率	%	89			
暖 房	定 格	能力	kW	2.8 (0.3 ~ 5.8)			
		消費電力	W	490 (110 ~ 1,490)			
		運転電流	A	5.5 (最大 15.0)			
		力率	%	89			
	低 温	能力	kW	4.4			
		消費電力	W	1,370			
始動電流			A	5.5			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		6.8			
		JISC9612:2005(区分)		6.8 (A)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	－		650	
	熱交換器フィン形状			片起し2本スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類	フロン R32				
		封入量	g	1,140			
フ ァ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	880・1,090		2,400・1,800	
		強 風	m³/h	680・730		－	
		弱 風	m³/h	510・610		－	
		微 風	m³/h	420・510		－	
		静	m³/h	330・390		－	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	59・62		58・56		
	強 風	dB	51・52		－		
	弱 風	dB	48・49		－		
	微 風	dB	42・44		－		
	静	dB	35・35		－		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9N1				
電源プラグ	容 量		125V-15A				
	形 状		㊦		－		
電源コード長さ(左/右)		m	1.0/1.7		－		
室内外接続 ケーブル	芯線径(φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側(φ)	mm	6.35				
	ガス側(φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径(φ)		mm	16				
外装色(近似マンセルNo.)			スターホワイト(N9.3)		ナチュラルグレー(2.9Y7.8/1)		
製品寸法(高さ×幅×奥行)		mm	295×798×385		629×799(+97)×299(+68)		
荷造寸法(幅×奥行×高さ)		cm	86×36×47		93×40×67		
質量(製品・荷造)		kg	15.5・18.0		33.0・35.0		


注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ






SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. Y.Tanaka	2020-04-17	㊦	NTS	RAS-S25K : RAC-S25K 構造・寸法図
CHKD. M.Awano	2020-04-20	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD. M.Awano	2020-04-20	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0016734		







SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0016742	RECD. REGD. 2020 0420			
DWN.	Y.Tanaka	2020-04-17		NTS	RAS-S25K : RAC-S25K 構造:寸法図						
CHKD.	M.Awano	2020-04-20									
APPD.	M.Awano	2020-04-20									





- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{*1}H/A接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{*3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*4}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*5}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
 ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
 ※5 HEMSアダプター：SP-EM1



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	Y.Tanaka	2020-04-17		NTS	RAS-S25K:RAC-S25K 回路図:配線図		
CHKD.	M.Kurosaki	2020-04-17	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0016750	
	T.Narabu	2020-04-22					
APPD.	M.Awano	2020-04-22					