









B	B	0	0	0	0	6	5	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


室内機



ワイヤレスリモコン




据 付 板 天井面（回縁）〔ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。〕



仕様表

形 式				室 内 機	室 外 機
項 目				RAS-S25W	RAC-S25W
電 源 (50/60Hz)				単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			—	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	
	冷媒制御装置			—	
	冷媒切換装置			—	
	冷媒種類			フロン R410A	
	封入量 (g)			1180 g	
	過負荷保護装置			自動復帰形	
	配管	配管接続方式			フレア
パイプ径 (外径φmm)		細径	φ6.35		
		太径	φ9.52		
		配管セット			HP-2340S, HP-2370S
送風装置	ファンモータ出力 (W)			25	40
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン
		風量 (m³/h)	強風	600・630	1,650・1,590
			弱風	500・560	—
電気特性	運転電流 (A)	冷房	4.7		
		暖房	ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF		5.5		
	消費電力 (W)	冷房	435 (70 ～ 865)		
		暖房	ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF		510 (65 ～ 1,490)		
	力率 (%)	冷房	93		
		暖房	ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF		93		
	性	始動電流 (A)	冷房	4.7	
暖房			5.5		
接続ケーブルの本数			3		
電源プラグ		容量 (V-A)	125V-15A		
	形状	⑪	—		
冷房特性	冷房能力 (kW)			2.5 (0.5～3.4)	
	除湿能力 (ℓ/h)			1.4	
	冷房のめやす			7～10畳 (11～17m²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	—		
		ヒータOFF	3.0 (0.5～5.8)		
		低温	4.2		
	電気ヒーター (W)			—	
機能	暖房のめやす			7～8畳 (11～14m²)	
	据付方式			背面引掛	—
	主操作スイッチ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3L2	
	表示ランプ			クリーン・空清・みはり 運転モニタ・給気・タイマー	
風速切換				自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
色調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ		295		570
	幅		795		750+86
	奥行		215		288+56
製品質量 (kg)				12 36	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		45・46		45・45
	弱風		34・35		—
	微風		28・30		—
	静		21・22		—
ドレン接続口 (外径φmm)				16	
付属品				壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)				左/右	0.4/1.1 —

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Tokita	2007-01-27		N T S	RAS-S25W:RAC-S25W 構造・寸法図
CHKD.	E. Matsubara	2007-01-29		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	S. Abe	2007-01-29		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
			3YAA BB0006517		REGD. REGD 2007 0130

1

2

3

4

5







6

7

8


B	B	0	0	0	0	6	5	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Tokita	2007-01-26		N T S	RAS-S25W:RAC-S25W 構造:寸法図
CHKD.	E. Matsubara	2007-01-26			
APPD.	S. Abe	2007-01-29			
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0006518	
				REGD. REGD 2007 0130	



APPD. S. Abe

2007-01-29

