






- 注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ



仕様表

形 式				室 内 機	室 外 機
項 目				RAS-S25X	RAC-S25X
電 源 (50/60Hz)				単相100V	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—	800
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置			—	電動膨張弁
	冷媒切換装置			—	四方弁
	冷媒	種類		フロン R410A	
		封入量 (g)		1,190 g	
	過負荷保護装置			自動復帰形	
	配管	配管接続方式			フレア
(外径φmm)		パイプ径 細径	φ6.35		
		パイプ径 太径	φ9.52		
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25	40
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン
		風 量 (m³/h)	強 風	570・600	1,590・1,530
			弱 風	500・540	—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.7		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	5.0	
	消費電 力 (W)	冷 房	435 (70 ～ 900)		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	465 (65 ～ 1,490)	
	力 率 (%)	冷 房	93		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	93	
	始 動 電 流 (A)	冷 房	4.7		
暖 房		5.0			
接 続 ケーブルの本数	3				
	電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	125V-15A		
		形 状	㊦	—	
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.5 (0.5～3.4)	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.4	
	冷 房 の め や す			7～10畳 (11～17m²)	
暖房 特性	暖房能力 (kW)		ヒータON	—	
			ヒータOFF	2.8 (0.5～6.1)	
			低 温	4.4	
	電 気 ヒー ター (W)			—	
機 能	暖 房 の め や す			6～8畳 (10～13m²)	
	据 付 方 式			背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3R4	
表 示 ラ ン プ	運転、タイマー、みはり、 クリーン、ミスト・空清				
	風 速 切 換				
色調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高 さ		295	570	
	幅		798	750 (+86)	
製 品 質 量 (kg)	奥 行		233	288 (+56)	
			11.5	36	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		45・47	45・45	
	弱 風		34・35	—	
	微 風		28・30	—	
	静		21・22	—	
ドレン接続口 (外径φmm)				16	
付 属 品				壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)		左/右	0.6/1.3	—	

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Tokita	2007-12-06		NTS	RAS-S25X: RAC-S25X 構造・寸法図	
CHKD.	T. Imoto	2007-12-06		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	N. Mizazaki	2007-12-08				3YAA BB0010789

