










B	B	0	0	1	5	5	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室内機



室内機サービススペース

注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ




仕様表

形 式				室 内 機		室 外 機		
				RAS-S25Y		RAC-S25Y		
電 源 (50/60Hz)				単相100V				
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—		800		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート		
	冷媒制御装置			—		電動膨張弁		
	冷媒切換装置			—		四方弁		
	冷媒種類			フロン R410A				
	封入量 (g)			1,190 g				
	過負荷保護装置			自動復帰形				
配 管	配管接続方式			フレア				
	パイプ径		細 径	φ6.35				
	(外径φmm)		太 径	φ9.52				
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン			
		風 量	強 風	570・600		1,590・1,530		
		(m³/h)	弱 風	500・540		—		
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.7					
		暖 房	ヒータ ON	—				
	ヒータ OFF		5.0 (最大 15.0)					
	消費電力 (W)	冷 房	435 (70 ~ 900)					
		暖 房	ヒータ ON	—				
	ヒータ OFF		465 (65 ~ 1,490)					
	力 率 (%)	冷 房	93					
		暖 房	ヒータ ON	—				
	ヒータ OFF		93					
	始 動 電 流 (A)	冷 房	4.7					
暖 房		5.0						
接続ケーブルの本数		3						
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	125V-15A						
	形 状	㊦		—				
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.5 (0.5~3.4)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.4				
	冷 房 の め や す			7~10畳 (11~17m²)				
暖房 特性	暖房能力 (kW)		ヒータON	—				
			ヒータOFF	2.8 (0.5~6.1)				
			低 温	4.4				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—				
機 能	暖 房 の め や す			6~8畳 (10~13m²)				
	据 付 方 式			背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3Y3				
表 示 ラ ン プ	運転、タイマー、みはり、 クリーン、ミスト、センサー							
	風 速 切 換			自動、強風、弱風、微風、静				
色調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		295		570			
	幅		798		750 (+86)			
	奥 行		243		288 (+56)			
製 品 質 量 (kg)				12		36		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		45・47		45・45			
	弱 風		34・35		—			
	微 風		28・30		—			
	静		21・22		—			
ドレン接続口 (外径φmm)				16				
付 属 品				壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)				0.6/1.3		—		

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	Y. Iizuka	2008-11-03		NTS	RAS-S25Y:RAC-S25Y 構造・寸法図
CHKD.	T. Nagata	2008-11-04		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	T. Nagata	2008-11-05		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
					REGD. REGD 2008 1105




A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

BB0015479


回路図



配線図 RAC-S25Y



配線図
RAS-S25Y



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1HA接続コードを
差込んで※2標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※3RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号[RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)
※2標準アダプター：HA-S100TSA
※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, Y. Aoki	2008-11-04		NTS	RAS-S25Y: RAC-S25Y 回路図: 配線図
CHKD, Y. Iizuka	2008-11-04	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
APPD, T. Nagata	2008-11-04	TOCHIGI DWG. No.		
3YDA BB0015479				REGD. REGD 2008 1104