







BB0040839

回路図

室内機

室外機

電源プラグ
単相100V
50/60Hz

室内ファン
モーター

二方弁コイル

電源回路

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

イオンミストユニット

ベルチェ

電極

受光/サーモパイル基板

カメラ駆動用
モーター

表示基板

カメラユニット

熱交サーミスタ

室温サーミスタ

制御回路

左右風向板右用
モーター

フロントパネル用
モーター

上下風向板上用
モーター

上下風向板下用
モーター左

上下風向板下用
モーター右

お掃除ユニット駆動用
モーター

お掃除ユニット位置検出
スイッチ

配線図


RAS-S28D

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子]CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK]CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号[SP-HAC1]

※2 標準アダプター：HA-S100TSA


※3 RACアダプター：PSC-6RAD




電源回路

制御回路

配線図 RAC-S28D



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S.Todokoro	2013-09-25		NTS	RAS-S28D:RAC-S28D 回路図:配線図
CHKD. Y.Ueda	2013-09-25	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD. E.Matsubara	2013-09-25			3YDA BB0040839



REGD.
REGD
2013
0925

002