










- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号 [RAS-2810RX100] (サービスパーツ)
※2標準アダプター：HA-S100TSA
※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, T. Fukuda	2009-10-20		NTS	RAS-S28Z: RAC-S28Z 回路図: 配線図
CHKD, H. Daisaka	2009-10-21	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
APPD, T. Imoto	2009-10-22			
				TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0019864
				REGD. REGD 2009 1022