











回 路 义



配線図


R A S - S 4 0 D 2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。


※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター：PSC-6RAD



配線図 R A C - S 4 0 D 2



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2013-09-25		N T S	RAS-S40D2: RAC-S40D2 回路図: 配線図		
CHKD.	Y. Ueda	2013-09-25	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0040841	
	M. Tamura	2013-09-25					
APPD.	E. Matsubara	2013-09-25				REGD. REGD 2013 0925	