




仕様表

形 式			室 内 機		室 外 機		
			RAS-S56C2		RAC-S56C2		
項 目							
電 源 (50/60Hz)			単相200V				
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		－		1000		
	熱交換器フィン形状		片起し3本スリット		コルゲート		
	冷媒制御装置		－		電動膨張弁		
	冷媒切換装置		－		四方弁		
	冷媒種	類	フロン R410A				
	封入量 (g)		1,660				
	過負荷保護装置		自動復帰形				
配 管	配管接続方式		フレア				
	パイプ径細径 (外径φmm)	太 径	φ6.35 φ9.52				
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		25		45		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	速 風	990・1150		2490・2340	
			強 風	720・780		－	
			弱 風	600・620		－	
			微 風	470・500		－	
			静	370・390		－	
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	10.2				
		暖 房	8.6 (最大 20.0)				
	消費電力 (W)	冷 房	1930 (165 ～ 2200)				
		暖 房	1630 (135 ～ 3900)				
	力 率 (%)	冷 房	95				
		暖 房	95				
	始動電流 (A)	冷 房	10.2				
		暖 房	8.6				
	接続ケーブルの本数		3				
	電源プラグ	容量 (V-A)	250V-20A				
冷房特性	形 状	㊦		－			
	冷 房 能 力 (kW)	5.6 (0.6～6.0)					
	除湿能力 (ℓ/h)	3.2					
	冷 房 の め や す	15～23畳 (25～39m²)					
暖房特性	暖房能力 (kW)	標 準	6.7 (0.5～11.6)				
		低 温	8.5				
	暖 房 の め や す	15～18畳 (24～30m²)					
機 能	据 付 方 式	背面引掛		－			
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-5H1					
能	表 示 ラ ン プ	運転、タイマー、クリーン、みはり、ミスト、ECO、在室モニター、予熱・霜とり					
	風 速 切 換	自動、急速パワフル、強風、弱風、微風、静					
色調 (近似マンセルNO.)			クリアホワイト (N9.5)		チャールグレー [2.9Y7.8/1]		
外形寸法 (mm)	高 さ	295		629			
	幅	798		799 (+99)			
	奥 行	299		299 (+68)			
製 品 質 量 (kg)		15.0		42.5			
騒音 (dB) (冷房・暖房)	急 速	52・53		54・54			
	強 風	46・47		－			
	弱 風	42・42		－			
	微 風	37・38		－			
	静	28・29		－			
ドレン接続口 (外径φmm)			16				
付 属 品			壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)		左/右	0.6/1.3		－		

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K.Yahagi	2012-10-26	NTS	NTS	RAS-S56C2:RAC-S56C2 構造・寸法図
CHKD. K.Yokoyama	2012-10-26	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD. Y.Lizuka	2012-10-26			3YAA BB0035262
Y.Notoya	2012-10-26			REGD. REGD 2012 1026

