






仕様表

ユ ニ ッ ト タ イ プ				室内ユニット		室外ユニット		
				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-S63D2		RAC-S63D2		
電 源				(50/60Hz) 単相200V				
冷 房	定 格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.7)				
		消費電力	W	2,200 (155 ~ 3,050)				
		運転電流	A	11.5				
		力率	%	96				
暖 房	定 格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 11.7)				
		消費電力	W	1,850 (135 ~ 3,900)				
		運転電流	A	9.7 (最大 20.0)				
		力率	%	95				
	低 温	能力	kW	8.6				
		消費電力	W	3,500				
始 動 電 流			A	11.5				
通年エネルギー 消費効率		JISC9612:2013		5.7				
		JISC9612:2005 (区分)		5.7 (F)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	-		1,000		
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート		
	冷 媒	種類		フロン R410A				
		封入量		g	1,660			
フ ァ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	ファンモータ出力		W	25		45		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	1,040・1,150		2,490・2,340		
		強 風	m ³ /h	760・780		-		
		弱 風	m ³ /h	600・620		-		
		微 風	m ³ /h	470・500		-		
		静	m ³ /h	370・390		-		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	70・71		69・69			
	強 風	dB	64・65		-			
	弱 風	dB	59・59		-			
	微 風	dB	54・55		-			
	静	dB	45・46		-			
操作スイッチ		型 名		ワイヤレスリモコン RAR-5T1				
電源プラグ		容 量		250V-20A				
		形 状		㊦ -				
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		-		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0				
	芯 数		芯	3				
冷 媒 配 管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)		mm	6.35				
	ガス側 (φ)		mm	12.7				
	最大配管長		m	20				
	最大高低差		m	10				
	冷媒追加充填量		g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×299		629×799 (+99)×299 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×40		93×40×67		
質量 (製品・荷造)			kg	15.0・19.0		42.5・44.0		


- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変可幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトツチとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2013-09-24		NTS	RAS-S63D2:RAC-S63D2 構造・寸法図		
CHKD.	K. Yoshida	2013-09-25			Hitachi Appliances, Inc.		
					Tokyo Japan		
APPD.	E. Matsubara	2013-09-25			TOCHIGI DWG. No.		
					3YAA BB0040497		



BBB0040843

回路図



配線図


R A S - S 6 3 D 2


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD



SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2013-09-25		NTS	RAS-S63D2:RAC-S63D2 回路図:配線図	
CHKD.	Y. Ueda	2013-09-25	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
	M. Tamura	2013-09-25				
APPD.	E. Matsubara	2013-09-25	3YDA BB0040843			