













BBB0025061

室内機



注記


1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0 m以内です。
5. プラグの形状 (H)
6. 電源コードの長さ



仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機		
					RAS-SC28A		RAC-SC28A		
電 源 (50/60Hz)					単相100V				
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			—		800			
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート			
	冷媒制御装置			—		電動膨張弁			
	冷媒切換装置			—		四方弁			
	冷媒種類			フロン R410A					
	封入量 (g)			1,270					
	過負荷保護装置			自動復帰形					
配管	配管接続方式			フレア					
	パイプ径細径 (外径φmm)		太径		φ6.35 φ9.52				
送風装置	ファンモータ出力 (W)			25		40			
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
		風 量 (m³/h)	強 風	660 ・ 730		1710 ・ 1650			
			弱 風	530 ・ 610		—			
			微 風	485 ・ 540		—			
静			330 ・ 390		—				
電気特性	運転電流 (A)	冷 房	5.7						
		暖 房	6.8 (最大 20.0)						
	消費電力 (w)	冷 房	515 (110 ~ 1050)						
		暖 房	615 (100 ~ 1995)						
	力 率 (%)	冷 房	90						
		暖 房	91						
	始動電流 (A)	冷 房	5.7						
	暖 房	6.8							
接続ケーブルの本数	3								
	電源プラグ	容量 (V-A)		125V-20A					
		形 状	㊹		—				
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			2.8 (0.2~3.9)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.6					
	冷 房 の め や す			8~12畳 (13~19m²)					
暖房特性	暖房能力 (kW)	標 準 低 温		3.6 (0.2~7.6)					
	暖 房 の め や す		5.5						
				8~10畳 (13~16m²)					
機能	据 付 方 式			背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4N1					
	表 示 ラ ン プ			運転、タイマー、みはり、クリーン、ミスト、ECO					
	風 速 切 換			自動、急速、強風、弱風、微風、静					
色調 (近似マンセルNO.)					クリアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)		Tベージュ (5Y7/2)		
外形寸法 (mm)	高 さ		295		570				
	幅		798		750 (+86)				
製品質量 (kg)	奥 行		269		288 (+56)				
	量		13.5		36.5				
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	46 ・ 47		45 ・ 45					
	弱 風	34 ・ 35		—					
	微 風	28 ・ 30		—					
	静	21 ・ 23		—					
ドレン接続口 (外径φmm)					16				
付 属 品					壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)			左/右	0.6/1.3		—			

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	T. Itoigawa	2010-11-26		1 : 1	RAS-SC28A:RAC-SC28A 構造・寸法図	
CHKD.	T. Fukuda	2010-11-26	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2010 1129
	K. Yokoyama	2010-11-27				
APPD.	Y. Notova	2010-11-29			3YAA BB0025061	

