









|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


室内機



ワイヤレスリモコン




据 付 板 天井面（回縁）〔ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。〕



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が80mm必要です。  
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 (L)
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$  の単線 F ケーブルを使用します。





仕様表

| 形 式                |                |              |                    | 室 内 機                      | 室 外 機         |
|--------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| 項 目                |                |              |                    | RAS-SC36W                  | RAC-SC36W     |
| 電 源 (50/60Hz)      |                |              |                    | 単相100V                     |               |
| 冷凍装置               | 圧縮機出力 (W)      |              |                    | —                          |               |
|                    | 熱交換器フィン形状      |              |                    | 細幅スリット                     |               |
|                    | 冷媒制御装置         |              |                    | —                          |               |
|                    | 冷媒切換装置         |              |                    | —                          |               |
|                    | 冷媒種類           |              |                    | フロン R410A                  |               |
|                    | 封入量 (g)        |              |                    | 1180 g                     |               |
|                    | 過負荷保護装置        |              |                    | 自動復帰形                      |               |
|                    | 配管             | 配管接続方式       |                    |                            | フレア           |
| パイプ径<br>(外径φmm)    |                | 細径           | φ6.35              |                            |               |
|                    |                | 太径           | φ9.52              |                            |               |
| 配管セット              |                |              | HP-2340S, HP-2370S |                            |               |
| 送風装置               | ファンモータ出力 (W)   |              |                    | 25                         | 40            |
|                    | ファン<br>(冷房・暖房) | 種類           | 貫流ファン              |                            | プロペラファン       |
|                    |                | 風量<br>(m³/h) | 強風                 | 630・650                    | 1,710・1,650   |
|                    |                |              | 弱風                 | 530・600                    | —             |
|                    |                |              | 微風                 | 430・510                    | —             |
| 電気特性               | 運転電流 (A)       | 冷房           | 9.4                |                            |               |
|                    |                | 暖房           | ヒータ ON             | —                          |               |
|                    |                |              | ヒータ OFF            | 8.7                        |               |
|                    | 消費電力 (W)       | 冷房           | 890 ( 70 ~ 1,210 ) |                            |               |
|                    |                | 暖房           | ヒータ ON             | —                          |               |
|                    |                |              | ヒータ OFF            | 850 ( 65 ~ 1,990 )         |               |
|                    | 力率 (%)         | 冷房           | 95                 |                            |               |
|                    |                | 暖房           | ヒータ ON             | —                          |               |
|                    |                |              | ヒータ OFF            | 98                         |               |
|                    | 性能             | 始動電流 (A)     | 冷房                 | 9.4                        |               |
| 暖房                 |                |              | 8.7                |                            |               |
| 接続ケーブルの本数          |                |              | 3                  |                            |               |
| 電源プラグ              |                | 容量 (V-A)     | 125V-20A           |                            |               |
|                    | 形状             | ㊤            | —                  |                            |               |
| 冷房特性               | 冷房能力 (kW)      |              |                    | 3.6 (0.5~4.1)              |               |
|                    | 除湿能力 (ℓ/h)     |              |                    | 1.9                        |               |
|                    | 冷房のめやす         |              |                    | 10~15畳 (16~25m²)           |               |
| 暖房特性               | 暖房能力 (kW)      | ヒータON        | —                  |                            |               |
|                    |                | ヒータOFF       | 4.2 (0.5~7.5)      |                            |               |
|                    |                | 低温           | 5.4                |                            |               |
|                    | 電気ヒーター (W)     |              |                    | —                          |               |
| 機能                 | 暖房のめやす         |              |                    | 9~12畳 (15~19m²)            |               |
|                    | 据付方式           |              |                    | 背面引掛                       | —             |
|                    | 主操作スイッチ        |              |                    | プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3L4    |               |
|                    | 表示ランプ          |              |                    | クリーン・空清・みはり<br>運転モニター・タイマー |               |
| 風速切換               |                |              |                    | 自動, 強風, 弱風, 微風, 静          |               |
| 色調 (近似マンセルNO.)     |                |              |                    | ピュアホワイト (N9.5)             | Tベージュ (5Y7/2) |
| 外形寸法 (mm)          | 高さ             | 295          |                    |                            | 570           |
|                    | 幅              | 795          |                    |                            | 750+86        |
|                    | 奥行             | 215          |                    |                            | 288+56        |
| 製品質量 (kg)          |                | 11.5         |                    |                            | 36            |
| 騒音 (dB)<br>(冷房・暖房) | 強風             | 47・47        |                    |                            | 47・47         |
|                    | 弱風             | 38・41        |                    |                            | —             |
|                    | 微風             | 32・37        |                    |                            | —             |
|                    | 静              | 23・23        |                    |                            | —             |
| ドレン接続口 (外径φmm)     |                |              |                    | 16                         |               |
| 付属品                |                |              |                    | 壁掛据付部品一式                   |               |
| 電源コード長さ (m)        |                | 左/右          | 0.4/1.1            |                            |               |
|                    |                |              | —                  |                            |               |

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

|           |              |            |                                                                                       |       |                                                           |  |
|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--|
| SIGNATURE |              | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                                                     |  |
| DWN.      | S. Tokita    | 2007-01-31 |  | N T S | RAS-SC36W:RAC-SC36W 構造・寸法図                                |  |
| CHKD.     | E. Matsubara | 2007-01-31 |                                                                                       |       | TOCHIGI DWG. No.                                          |  |
| APPD.     | S. Abe       | 2007-01-31 |                                                                                       |       | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan<br>3YAA BB0006597 |  |
|           |              |            |                                                                                       |       | REGD.<br>REGD<br>2007<br>0201                             |  |





| SIGNATURE |              | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                                      |                  |  |
|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------------------|--|
| DWN.      | S. Tokita    | 2007-01-31 |  | NTS   | RAS-SC36W: RAC-SC36W 回路図: 配線図              |                  |  |
| CHKD.     | E. Matsubara | 2007-01-31 |                                                                                       |       | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan    | TOCHIGI DWG. No. |  |
|           |              |            |                                                                                       |       |                                            | 3YDA BB0006545   |  |
| APPD.     | S. Abe       | 2007-01-31 |                                                                                       |       |                                            |                  |  |
|           |              |            |                                                                                       |       | <div>REGD<br/>REGD<br/>2007<br/>0201</div> |                  |  |