












0029000NN

室内機




注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
5. プラグの形状 (㊶)
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表






ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-SE36G		RAC-SE36G	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷房	定格	能力	kW	3.6 (0.5 ~ 3.8)			
		消費電力	W	1,050 (160 ~ 1,200)			
		運転電流	A	10.9			
		力率	%	96			
暖房	定格	能力	kW	4.2 (0.5 ~ 6.6)			
		消費電力	W	985 (150 ~ 1,980)			
		運転電流	A	10.3 (最大 20.0)			
		力率	%	96			
	低温	能力	kW	5.2			
		消費電力	W	1,915			
始 動 電 流			A	10.9			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.3			
		JISC9612:2005 (区分)		5.3 (A)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		950	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32			
封入量		g	950				
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		40	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	760 ・ 820		2,400・1,800	
		強 風	m³/h	540 ・ 570		—	
		弱 風	m³/h	450 ・ 450		—	
		微 風	m³/h	280 ・ 330		—	
		静	m³/h	240 ・ 270		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	65 ・ 66		61 ・ 58		
	強 風	dB	56 ・ 56		—		
	弱 風	dB	51 ・ 50		—		
	微 風	dB	44 ・ 44		—		
	静	dB	41 ・ 41		—		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-7N1				
電源プラグ	容 量		125V-20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)				スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	240×798×315		629×799 (+99) ×299 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	85×31×40		93×40×67	
質量 (製品・荷造)			kg	10.0 ・ 12.0		34.0 ・ 37.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2017-06-06		NTS	RAS-SE36G:RAC-SE36G 構造・寸法図	
CHKD.	K. Yahagi	2017-06-06				
APPD.	K. Kezuka	2017-06-06				
						Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.

1079000NN




室 外 機




背面図



ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。




前後のみに壁がある場合



※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

室外機標準据付寸法図



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、
3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、
右図に従い据え付けてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2017-06-06		NTS	RAS-SE36G:RAC-SE36G 構造:寸法図	
CHKD.	K. Yahagi	2017-06-06	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2017 0606
APPD.	K. Kezuka	2017-06-06			3YAA NN0006201	

CAD
REGD.
REGD
2017
0606