










B	B	0	0	1	1	2	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室内機



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ





7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表







形 式				室 内 機	室 外 機
項 目				RAS-SV22X	RAC-SV22X
電 源 (50/60Hz)				単相100V	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			— 800	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット コルゲート	
	冷媒制御装置			— 電動膨張弁	
	冷媒切換装置			— 四方弁	
	冷媒種類			フロン R410A	
	封入量 (g)			1180 g	
	過負荷保護装置			自動復帰形	
	配 管	配管接続方式			フレア
パイプ径 (外径φmm)		細 径	φ6.35		
		太 径	φ9.52		
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25 40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	570・600 1,590・1,530	
			弱 風	500・540 —	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	3.9		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	4.3	
	消 費 電 力 (W)	冷 房	360 (70 ~ 800)		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	400 (65 ~ 1,490)	
	力 率 (%)	冷 房	92		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	92	
	始 動 電 流 (A)	冷 房	3.9		
暖 房		4.3			
接続ケーブルの本数			3		
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)		125V-15A		
	形 状		⑪	—	
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.2 (0.5~3.3)	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.2	
	冷 房 の め や す			6~9畳 (10~15m²)	
暖房 特性	暖房能力 (kW)		ヒータON	—	
			ヒータOFF	2.5 (0.5~5.8)	
			低 温	4.2	
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—	
暖 房 の め や す			6~7畳 (9~11m²)		
機 能	据 付 方 式			背面引掛 —	
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3Q2	
	表 示 ラ ン プ			クリーン・空清・みはり 運転モニター・タイマー	
	風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
色調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)	Tベージュ (5Y7/2)
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		295 570		
	幅		795 750+86		
	奥 行		215 288+56		
製 品 質 量 (kg)				11 36	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		45・45 43・44		
	弱 風		34・35 —		
	微 風		28・30 —		
	静		21・22 —		
ドレン接続口 (外径φmm)				16	
付 属 品				壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)				左/右 0.6/1.3 —	

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Yokoyama	2007-12-04			NTS	RAC-SV22X:RAC-SV22X 構造・寸法図		
CHKD.	Y. Notoya	2007-12-04				TOCHIGI DWG. No.		REGD.
APPD.	T. Nagata	2007-12-04				Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		REGD 2007 1204
						3YAA BB0011202		

B	B	0	0	1	1	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	K. Yokoyama	2007-12-04		NTS	RAS-SV22X: RAC-SV22X 構造: 寸法図	
CHKD.	Y. Notoya	2007-12-04	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	T. Nagata	2007-12-04			3YAA BB0011203	

