






B	B	0	0	1	6	6	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室内機



ワイヤレスリモコン



据 付 板 (正面図) 天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)




仕様表

項 目			形 式	室 内 機		室 外 機	
				RAS-SV25Y		RAC-SV25Y	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		600	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁	
	冷 媒	種 類		フロン R410A			
	封 入 量 (g)			870			
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形			
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア			
	パイプ径 細 径			6.35			
	(外径φmm) 太 径			9.52			
送 風 装 置	ファ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40	
	ファ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	600 ・ 630		1,650 ・ 1,590	
			弱 風	500 ・ 560		—	
			微 風	430 ・ 480		—	
静			360 ・ 390		—		
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	5.5				
		暖 房	5.4 (最大 15.0)				
	消費電力 (W)	冷 房	510 (190~1,080)				
		暖 房	495 (180~1,335)				
	力 率 (%)	冷 房	92				
		暖 房	92				
	始動電流 (A)	冷 房	5.5				
		暖 房	5.4				
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3				
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	125V-15A				
		形 状	㊦		—		
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			2.5 (0.9~3.1)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.4			
	冷 房 の め や す			7~8畳 (11~17m ²)			
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)		標 準	2.8 (0.9~4.7)			
			低 温	3.4			
	暖 房 の め や す			6~8畳 (10~13m ²)			
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—	
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4A2			
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・クリーン・みはり			
	風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
色 調 (近似マンセルN.O.)				ピュアホワイト (N9.5) シャインベージュ (ZYRT0)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ			295		570	
	幅			798		750+86	
	奥 行			258		288+56	
製 品			質 量 (kg)	11.5		29	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		46 ・ 47		47 ・ 45		
	弱 風		34 ・ 35		—		
	微 風		28 ・ 30		—		
	静		23 ・ 23		—		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電 源 コー ド 長 さ (m) 左 / 右				1.0 / 1.7		—	

●本仕様は予告なく変更することがあります.

注記


1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0 m以内です。
5. プラグの形状 ㊹
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	H. Yamazaki	2009-01-31		1 : 1 0	RAS-SV25Y:RAC-SV25Y 構造・寸法図	
CHKD.	N. Miyazaki	2009-02-02			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	N. Miyazaki	2009-02-02			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
					REGD. REGD 2009 0202	



A



C



E



- | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|---|-------|-----------------------------|---|
| SIGNATURE | | DATE | PROJECTION | SCALE | TITLE | |
| DWN. | H. Yamazaki | 2009-02-02 |  | NTS | RAS-SV25Y:RAC-SV25Y 回路図:配線図 | |
| CHKD. | T. Umeshita | 2009-02-03 | Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan | | TOCHIGI DWG. No. | |
| | H. Shono | 2009-02-03 | | | | |
| APPD. | N. Miyazaki | 2009-02-03 | | | 3YDA BB0016664 | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> REGD.
REGD
2009
0203 </div> |