





仕様表


項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
				RAS-SX22B	RAC-SX22B	
電 源 (50/60Hz)			単相100V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—		800	
	熱交換器フィン形状		細幅スリット		コルゲート	
	冷媒制御装置		—		電動膨張弁	
	冷媒切換装置		—		四方弁	
	冷媒種類		フロン R410A			
	封入量 (g)		1,300			
	過負荷保護装置		自動復帰形			
配 管	配管接続方式		フレア			
	パイプ径細径 (外径φmm)	径	φ6.35			
		太径	φ9.52			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		25		40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	急速風	790 ・ 810		1760 ・ 1700
			強風	490 ・ 570		—
			弱風	420 ・ 510		—
			微風	350 ・ 430		—
			静	300 ・ 350		—
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷房	4.3			
		暖房	4.8 (最大 15.0)			
	消費電力 (W)	冷房	385 (115 ～ 880)			
		暖房	420 (110 ～ 1490)			
	力 率 (%)	冷房	89			
		暖房	87			
	始動電流 (A)	冷房	4.3			
		暖房	4.8			
	接続ケーブルの本数		3			
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	125V-15A				
	形 状	⑩	—			
冷房特性	冷房能力 (kW)		2.2 (0.4～3.4)			
	除湿能力 (ℓ/h)		1.2			
	冷房のめやす		6～9畳 (10～15m²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	標準	2.5 (0.3～6.0)			
		低温	4.5			
	暖房のめやす		6～7畳 (9～11m²)			
機 能	据付方式		背面引掛		—	
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4W2			
	表示ランプ		運転、タイマー、みはり、クリーン、ミスト、ECO			
	風速切換		自動、急速、強風、弱風、微風、静			
色調 (近似マンセルNO.)				クリアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)	Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高 さ	295		570		
	幅	798		750 (+86)		
	奥 行	295		288 (+56)		
製 品 質 量 (kg)		13.5		36.5		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	急速風	45 ・ 45		43 ・ 44		
	強風	36 ・ 37		—		
	弱風	34 ・ 35		—		
	微風	28 ・ 30		—		
	静	21 ・ 23		—		
ドレン接続口 (外径φmm)				16		
付 属 品		壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)		左/右	0.5/1.2		—	

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

注記











1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0 m以内です。
5. プラグの形状 ㊹
6. 電源コードの長さ




SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Tokita	2011-12-13		NTS	RAS-SX22B: RAC-SX22B 構造・寸法図	
CHKD.	H. Yamazaki	2011-12-13	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	H. Yamazaki	2011-12-13			3YAA BB0029865	
					REGD. REGD 2011 1213	

B	B	0	0	2	9	5	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機




室外機標準据付寸法図



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、
3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、
右図に従い据え付けてください。

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		RAS-SX22B:RAC-SX22B 構造:寸法図
DWN.	T. Fukuda	2011-12-16		NTS			
CHKD.	S. Tokita	2011-12-16	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0029539	REGD. REGD 2011 1216
APPD.	H. Yamazaki	2011-12-16					

