












BB0025053

室内機




ワイヤレスリモコン



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 (1)
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。

仕様表

形 式			室 内 機	室 外 機	
項 目			RAS-SX28A	RAC-SX28A	
電 源 (50/60Hz)			単相 100V		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—	800	
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁	
	冷媒切換装置		—	四方弁	
	冷媒種類		フロン R410A		
	封入量 (g)		1,270		
	過負荷保護装置		自動復帰形		
配 管	配管接続方式		フレア		
	パイプ径 細 径 (外径φmm)	太 径	φ6.35 φ9.52		
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		25	40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	660 ・ 730	1710 ・ 1650
			弱 風	530 ・ 610	—
			微 風	485 ・ 540	—
静	330 ・ 390	—			
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	5.7		
		暖 房	6.8 (最大 20.0)		
	消費電力 (W)	冷 房	515 (110 ~ 1050)		
		暖 房	615 (100 ~ 1995)		
	力 率 (%)	冷 房	90		
		暖 房	91		
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.7		
		暖 房	6.8		
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数	3				
	電 源 プ ラ グ 容 量 (V-A)	125V-20A			
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)	2.8 (0.2~3.9)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)	1.6			
	冷 房 の め や す	8~12畳 (13~19m²)			
暖房 特性	暖房能力 (kW)	標 準	3.6 (0.2~7.6)		
		低 温	5.5		
	暖 房 の め や す	8~10畳 (13~16m²)			
機 能	据 付 方 式	背面引掛	—		
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4N1			
	表 示 ラ ン プ	運転、タイマー、みはり、 クリーン、ミスト、ECO			
	風 速 切 換	自動、急速、強風、弱風、微風、静			
色調 (近似マンセルNO.)		クリアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)	Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	295	570		
	幅	798	750 (+86)		
	奥 行	269	288 (+56)		
製 品 質 量 (kg)		13.5	36.5		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	46 ・ 47	45 ・ 45		
	弱 風	34 ・ 35	—		
	微 風	28 ・ 30	—		
	静	21 ・ 23	—		
ドレン接続口 (外径φmm)		16			
付 属 品		壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m) 左/右		0.6/1.3	—		

- 本仕様は予告なく変更することがあります.

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	T. Itoigawa	2010-11-26			1 : 1	RAS-SX28A:RAC-SX28A 構造・寸法図
CHKD.	T. Fukuda	2010-11-26		Hitachi Appliances, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2010 11 29
	K. Yokoyama	2010-11-27				
APPD.	Y. Notova	2010-11-29				

