





仕様表







形 式				室 内 機		室 外 機	
				RAS-SX28X		RAC-SX28X	
項 目							
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—		800	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷媒制御装置			—		電動膨張弁	
	冷媒切換装置			—		四方弁	
	冷媒種類			フロン R410A			
	封入量 (g)			1,190 g			
	過負荷保護装置			自動復帰形			
	配管			フレア			
			パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35		
			太径		φ9.52		
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25		40	
	ファン種類			貫流ファン		プロペラファン	
	風 量 強 風 (m³/h) 弱 風 微 風			660 ・ 730		1,710・1,650	
				530 ・ 610		—	
電 気 特 性	運 転 冷 房 電 流 (A) 暖 房			5.5		—	
				ヒータ ON		—	
				ヒータ OFF		6.9	
	消費電力 (W) 冷 房			515 (75 ～ 980)			
				ヒータ ON		—	
				ヒータ OFF		645 (65 ～ 1,995)	
	力 率 冷 房			94			
				ヒータ ON		—	
				ヒータ OFF		94	
	始 動 電 流 (A) 冷 房			5.5			
			暖 房		6.9		
接 続 ケーブルの本数				3			
	電源プラグ			容量 (V-A)		125V-20A	
				形 状		㊤ —	
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.8 (0.5～3.9)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.6			
	冷 房 の め や す			8～12畳 (13～19m²)			
暖房 特性	暖房能力			ヒータON		—	
				ヒータOFF		3.6 (0.5～7.6)	
				低 温		5.5	
	電気ヒーター (W)			—			
機 能	暖 房 の め や す			8～10畳 (13～16m²)			
	据 付 方 式			背面引掛		—	
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3R1			
	表 示 ラ ン プ			運転、タイマー、みはり、 クリーン、ミスト・空清			
風 速 切 換			自動、強風、弱風、微風、静				
色調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ			295		570	
	幅			798		750 (+86)	
	奥 行			233		288 (+56)	
製 品 質 量 (kg)				11.5		36	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風			46 ・ 47		45 ・ 45	
	弱 風			34 ・ 35		—	
	微 風			28 ・ 30		—	
	静			21 ・ 22		—	
ドレン接続口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m) 左/右				0.6/1.3		—	

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		
DWN.	S. Tokita	2007-11-30		N T S	RAS-SX28X:RAC-SX28X 構造・寸法図		
CHKD.	T. Imoto	2007-12-01		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2007 1203
APPD.	N. Mizazaki	2007-12-03				3YAA BB0010922	


B	B	0	0	1	0	7	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	T. Fukuda	2007-11-07		NTS	RAS-SX28X:RAC-SX28X 構造:寸法図
CHKD.	H. Daisaka	2007-11-07	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	N. Miyazaki	2007-11-07			3YAA BB0010738
					REGD. REGD 2007 1107



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Tokita	2007-11-30		NTS	RAS-SX28X: RAC-SX28X 回路図: 配線図
CHKD. T. Imoto	2007-12-01			TOCHIGI DWG. No.
APPD. N. Miyazaki	2007-12-03			3YDA BB0010930
				REGD. REGD 2007 1203