






8


SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-SX36Y:RAC-SX36Y 構造:寸法図	
DWN.	Y. Aoki	2008-10-28	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0015453	
CHKD.	Y. Iizuka	2008-10-31				
APPD.	T. Nagata	2008-10-31				

3YAA BB0015453


9	8	4	5	1	0	0	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



配線図 R A C - S X 3 6 Y



配線図
R A S - S X 3 6 Y



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ※1HA接続コードを
差込んで ※2標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の ※3RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕
(サービスパーツ)
- ※2標準アダプター：HAS100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	Y. Aoki	2008-11-04			N T S	RAS-SX36Y:RAC-SX36Y 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Iizuka	2008-11-04				TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD
APPD.	T. Nagata	2008-11-04				3YDA BB0015489		2008 1104
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan					