











室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2 方向以上開放できるところに据え付けてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	RAS-T40A2:RAC-T40A2 構造:寸法図
DWN.	S. Todokoro	2011-03-28		NTS		
CHKD.	T. Endo	2011-03-29	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD. 2011 0329
APPD.	T. Nagata	2011-03-29		3YAA BB0025915		

[illegible]

ワイヤレスリモコン → 表示基板

お掃除ユニット 駆動用モートル

室内ファンモートル

単相 200V 50/60Hz

電源プラグ

Fケーブル 黄+緑 黒 ① ② ③ 黒 白 赤 茶

端子台温度ヒューズ (102℃) 端子台

電源回路

制御基板

湿度センサ基板


高電圧発生器

イオンシストユニット

室温サーミスタ 熱交サーミスタ

上下風向板用モートル左 モートル右 モートル

SIGN

- | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|---|-------|---|
| SIGNATURE | | DATE | PROJECTION | SCALE | TITLE |
| DWN. | S. Todokoro | 2011-03-08 |  | NTS | RAS-T40A2:RAC-T40A2 回路図:配線図 |
| CHKD. | T. Umeshita | 2011-03-08 | Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan | | TOCHIGI DWG. No. |
| | H. Shono | 2011-03-08 | | | |
| APPD. | T. Nagata | 2011-03-09 | 3YDA BB0025916 | |  |