




B	B	0	0	3	1	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---



室内機





ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。




※室内機の背面で配管接続する場合は120mm以上。



ワイヤレスリモコン




背面図




据 付 板 (正面図)

天井面（回縁）〔ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。〕



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。




仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機
				RAS-V22B	RAC-V22B
電 源 (50/60Hz)			単相100V		
冷凍装置	圧 縮 機 出 力 (W)		— 600		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		細幅スリット コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置		— 電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置		— 四方弁		
	冷 媒	種 類	フロン R410A		
	封 入 量 (g)		720		
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形		
送風装置	ファン (冷房・暖房)	配 管	配 管 接 続 方 式 パイプ径 細 径 (外径φmm) 太 径		
		フレア 6.35 9.52			
		種 類 貫流ファン プロペラファン			
		風 量 (m³/h) 急 速 強 風 弱 風 微 風 静			
25 40			710 ・ 720 1,590 ・ 1,530 460 ・ 460 — 350 ・ 380 — 260 ・ 300 — 210 ・ 240 —		
電気特性	運転電流 (A)	冷 房	6.4		
	暖 房	6.1 (最大 15.0)			
	消費電力 (W)	冷 房	545 (235~850)		
	暖 房	515 (170~1,185)			
	力 率 (%)	冷 房	85		
	暖 房	85			
	始動電流 (A)	冷 房	6.4		
暖 房	6.1				
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3		
冷房特性	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A		
	形 状	⑩ —			
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		2.2 (0.3~2.8)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.2		
	冷 房 の め や す		6~9畳 (10~15m²)		
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)	標 準	2.5 (0.2~4.1)		
	低 温	3.0			
暖 房 の め や す		6~7畳 (9~11m²)			
機能	据 付 方 式		背面引掛 —		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4Z2		
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー・クリーン		
	風 速 切 換		自動、急速、強風、弱風、微風、静		
色 調 (近似マンセルN.O.)			クリアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2) Tベージュ (5Y7/2)		
外形寸法 (mm)	高 さ	260			505
	幅	795			700+64
	奥 行	293			258+54
製 品		質 量 (kg)	10.0 2.2		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	急 速		45 ・ 45 45 ・ 45		
	強 風		34 ・ 35 —		
	弱 風		31 ・ 32 —		
	微 風		27 ・ 27 —		
	静		24 ・ 24 —		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16		
付 属 品			壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m) 左 / 右			1.0/1.7 —		

●本仕様は予告なく変更することがあります.

E

F

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2012-03-19		NTS	RAS-V22B:RAC-V22B 構造・寸法図
CHKD.	T. Endo	2012-03-19	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	E. Matsubara	2012-03-19			3YAA BB0031042

1

2

3

6

7

F

