





仕様表


項 目		形 式		室 内 機		室 外 機		
				RAS-V22MX		RAC-2209MX		
電 源 (50/60Hz)				単相100V				
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—		800		
	熱交換器フィン形状			スリット		コルゲート		
	冷媒制御装置			—		電動膨張弁		
	冷媒切換装置			—		四方弁		
	冷媒	種類		フロン R22				
		封入量 (g)		790				
	過負荷保護装置			自動復帰形				
	配管	配管接続方式			フレア			
		パイプ径 (外径φmm)	細径	φ6.35				
			太径	φ9.52				
配管セット			P-24VR, P-28VR					
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン			
			風量 (m³/h)	470・500	1,250・1,250			
			強風	430・455	—			
微風			385・415		—			
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷房		6.6				
		暖房	ヒータ ON	—				
	ヒータ OFF		8.7					
	消費電力 (W)	冷房		590 (155~980)				
		暖房	ヒータ ON	—				
	ヒータ OFF		780 (115~1060)					
	力率 (%)	冷房		90				
		暖房	ヒータ ON	—				
	ヒータ OFF		90					
	始動電流 (A)	冷房		6.6				
暖房		8.7						
性	接続ケーブルの本数			4				
	電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A					
形状			㊹		—			
冷 房 特 性	冷房能力 (kW)			2.2 (0.9~2.8)				
	除湿能力 (ℓ/h)			1.2				
	冷房のめやす			6~9畳 (10~15m²)				
暖 房 特 性	暖房能力 (kW)	ヒータON		—				
		ヒータOFF		3.2 (0.9~4.3)				
		低温		3.1				
	電気ヒーター (W)			—				
機 能	暖房のめやす			7~9畳 (12~15m²)				
	据付方式			背面引掛		—		
	主操作スイッチ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2L1				
	表示ランプ			運転・タイマー・カラッと除湿				
風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静							
	キャビネット色 (近似マンセルNO.)			ホワイト (5Y9/0.5)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高さ		285		570			
	幅		798		700+60			
	奥行		193+10		210+35			
製 品 質 量 (kg)			8		29			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強風		39・41		44・45			
	弱風		33・35		—			
	微風		28・30		—			
	静		23・23		—			
ドレン接続口 (外径φmm)				16				
付 属 品				壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)		左/右		0.9/1.6		—		

3YDAA0613


回路図



RAS-V22MX



配線図 RAC-2209MX



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 イイジマ	2001.01.10	第一角法	NTS	RAS-V22MX;RAC-2209MX 回路図;配線図
審査				柵木図番
承認 オソト	2001.01.13	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		再入庫
	2001.01.13			入庫 2001-01-24

3YDAA0613