





3YAA77506


室内機





ワイヤレスリモコン



Pから見る (下引配管位置)




背面から見る (配管引出寸法)





※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。


据付板



室外機



トツテ




注記


- 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
(配管長が8mを超える時は20g/mの冷媒追加充填が必要です。)
- 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
- 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
- 電源コードの長さ 約900 約1600

7. プラグの形状 ⑪

室内機受電の場合




室外機受電の場合



アンカーボルト用長穴 (12×16) (2-φ8ボルト用)


空気吐出口

φ20ドレン穴



固定用穴 (8-φ6.5)

アンカーボルト用切欠穴 (2-φ8ボルト用)




備考	投影法	尺度
入庫 99.3.9	NTS	NTS
製図 ナカオ	99.02.24	名称 RAS-V25KX:RAC-258KX
審査 ナカオ	99.02.24	構造:寸法図
承認 フジ	99.02.24	

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-V25KX	RAC-258KX
圧縮機出力 (W)		—	700
熱交換器フィン形状		アコーディオン	コルゲート
冷媒制御装置		—	キャピラリチューブ
冷媒切換装置		—	四方弁
冷媒種類		HCFC-22	
封入量 (g)		560 (エアパージ分20g含む)	
過負荷保護装置		自動復帰形	
配管接続方式		フレア	
パイプ径細径 (外径φmm)		φ6.35	
パイプ径太径		φ9.52	
配管セット		P-24VK2, 28VK2	
ファンモータ出力 (W)		20	20
ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
風量 (m³/h)		410・480	1320・1290
風速		320・410	—
風圧		280・340	—
運転冷房		12.4	
運転暖房		ヒータ ON	—
消費電力 (W)		ヒータ OFF	13.5
冷房		ヒータ ON	1,120 (320~1,150)
暖房		ヒータ OFF	—
力率 (%)		ヒータ ON	90
暖房		ヒータ OFF	—
始動電流 (A)		ヒータ ON	12.4
暖房		ヒータ OFF	13.5
接続ケーブルの本数		4	
電源プラグ容量 (V-A)		125V-15A	
形状		⑪	—
冷房能力 (kW)		2.5 (0.9~2.8)	
除湿能力 (ℓ/h)		1.4	
冷房のめやす		7~10畳 (11~17m²)	
暖房能力 (kW)		ヒータ ON	—
暖房のめやす		ヒータ OFF	3.4 (0.9~3.9)
電気ヒーター (W)		低 温	2.8
暖房のめやす		7~9畳 (12~15m²)	
据付方式		背面引掛	—
主操作スイッチ		ワイヤレスリモコン (プッシュボタン)・RAR-1Y4	
表示ランプ		運転, タイマー	
風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風	
キャビネット (色, マンセルNo)		—	—
外形寸法 (mm)		高さ 248	570
		幅 744	700+60
		奥行 168+5	210+35
製品質量 (kg)		5.5	28.0
騒音 (dB) (冷房・暖房)		強 風 38・41	47・47
		弱 風 32・36	—
		微 風 28・32	—
ドレン接続口 (外径φmm)		16	
付属品		壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)		左/右 0.9/1.6	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。




備考	投影法	尺度
入庫 99.3.9	NTS	NTS
製図 ナカオ	99.02.24	名称 RAS-V25KX:RAC-258KX
審査 ナカオ	99.02.24	構造:寸法図
承認 フジ	99.02.24	


Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番 3YAA77506
---	-------------------

3YDA77516

回路図




配線図 RAC-258KX



注記

1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。

配線図 RAS-V25KX



		備考		投影法 		尺度 NTS			
入庫 	製図	ナカオ	99.02.24	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YDA77516				
	審査	ナカオ	99.02.24	RAS-V25KX: RAC-258KX					
	承認	フジ	99.02.24	回路図: 配線図					