







室 外 機



- 注記**


 1. 室内機のサービススペースは左右が 50 mm、上は 50 mm 必要です。
 2. 配管は大径・細径とも断熱してあるものを使用します。
 3. 配管は長さ 12 m 以内です。
 4. 室内・室外機の配管落差は 8 m 以内です。
 5. 接続ケーブルは、電源側が φ 2.0 × 2、制御側が φ 1.6 × 2
または φ 2.0 × 2 の単線 F ケーブルを使用します。
 6. 電源コードの長さ 約 0.0 0 約 1.6 0 0



仕 様 表				室 内 機		室 外 機	
項 目				RAS-V25MX		RAC-2509MX	
電 源 (50/60Hz)				単相 100V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—		800	
	熱交換器フィン形状			スリット		コルゲート	
	冷媒制御装置			—		電動膨張弁	
	冷媒切換装置			—		四方弁	
	冷媒	種類		フロン R22			
		封入量 (g)		790			
	過負荷保護装置			自動復帰形			
	配管	配管接続方式			フレア		
パイプ径 (外径φmm)		細径	φ6.35				
		太径	φ9.52				
配管セ ッ ト			P-24VR, P-28VR				
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			20		20	
	ファン (冷房・暖房)	種類		貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強風	480・510		1,250・1,250	
			弱風	430・460		—	
			微風	385・415		—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	7.8				
		暖 房	ヒータ ON		—		
		ヒータ OFF	9.2				
	消費電力 (W)	冷 房	700 (155~1080)				
		暖 房	ヒータ ON		—		
		ヒータ OFF	830 (115~1130)				
	力 率 (%)	冷 房	90				
		暖 房	ヒータ ON		—		
		ヒータ OFF	90				
	始 動 電 流 (A)	冷 房	7.8				
暖 房		9.2					
接続ケーブルの本数			4				
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)		125V-15A				
	形 状		㊦		—		
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		2.5 (0.9~3.0)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.4				
	冷 房 の め や す		7~10畳 (11~17m²)				
暖 房 特 性	暖房能力 (kW)	ヒータON	—				
		ヒータOFF	3.4 (0.9~4.6)				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)	低 温	3.3				
					—		
機 能	暖 房 の め や す			7~9畳 (12~15m²)			
	据 付 方 式			背面引掛		—	
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2L1			
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・カラッと除湿			
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
キャビネット色 (近似マンセルNO.)				ホワイト (5Y9/0.5)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		285		570		
	幅		798		700+60		
	奥 行		193+10		210+35		
製 品 質 量 (kg)				8		29	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		39・42		45・46		
	弱 風		35・38		—		
	微 風		32・33		—		
	静		23・23		—		
ドレン接続口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)				0.9/1.6		—	
左 / 右				—			

- 本仕様は予告なく変更することがあります.

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	イシマ	2001.01.10	NTS	RAS-V25MX:RAC-2509MX 構造:寸法図
審査	オソト	2001.01.13	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	桁 末 図 番 再入庫 入庫 2001-01 24
承認	オソト	2001.01.13		



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 イイジマ	2001・01・10	⊙	NTS	RAS-V25MX;RAC-2509MX 回路図:配線図
審査				柾木図番
承認 オソト	2001・01・13	Hitachi Appliances, Inc.	Tokyo Japan	再入庫
承認 オソト	2001・01・13			入庫 2001-01-24