




仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-V28JX	RAC-288JX
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—	700
	熱交換器フィン形状		アコーディオンスリット	波形フィン
	冷媒制御装置		—	キャピラリチューブ
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン22	
	封入量 (g)		790 (エアパージ分80g含む)	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	配 管	パイプ径 細 径	φ6.35	
		(外径φmm) 太 径	φ9.52	
送 風 装 置	配管セ ッ ト		P-24VK2, 28VK2	
	ファンモータ出力 (W)		20	20
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
電 気 特 性	風 量 (冷房・暖房) (m ³ /h)	強 風	360・480	1200
		弱 風	320・410	—
		微 風	280・340	—
	運 転 電 流 (A)	冷 房	12.9	
	消費電力 (W)	暖 房 ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	16.4	
	力 率 (%)	冷 房 ヒータ ON	1,160 (320~1,250)	
		ヒータ OFF	—	
	始 動 電 流 (A)	暖 房 ヒータ ON	1,480 (280~1,610)	
		ヒータ OFF	—	
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		9.0	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		—	
	冷 房 の め や す		9.0	
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	12.9	
	電 気 ヒ ー タ ー (W)	ヒータ OFF	16.4	
		低 温	4	
機 能	据 付 方 式		125V-20A	
	主 操 作 ス イ ッ チ		㊾	
	表 示 ラ ン プ		—	
外形寸法 (mm)	風 速 切 換		—	
	キャビネット (色, マンセルNo)		—	
	高 さ		248	
製 品 質 量 (kg)	奥 行		570	
	幅		744	
	行		168+5	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		5.5	
	弱 風		29.0	
	微 風		38・41	
ドレン接続口 (外径φmm)	強 風		32・36	
	弱 風		28・32	
	微 風		—	
付 属 品	ドレン接続口		16	
	壁掛据付部品一式		—	
	電源コード長さ (m) 左/右		0.4/1.1	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

