

3YAAA0400

室内機

203
193

据付板

7
60
6.5

47

785

798

285

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

フロントグリル

47

6.5

174

450

174

65

70

70

23

約300

約380

約350

背面から見る
(配管引出寸法)

ドレン取出し口

ドレンホース

ツユトイ

φ65配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

背面図

ワイヤレスリモコン

197

22

61

Pから見る(下引配管位置)

47

30

60

10

13

60

45

47

据付板

天井面(回縁)

5.0以上

21

5

7.5

450

174

14

60

663

7.5

257.5

203.5

600

49

8.1

288

798

4.5

36.5

41

埋込ボルト用穴
(左右) 10.5×20

ボードアンカー用
切欠穴(左右)

(ユニットを引っ掛けるために
必要な寸法です。)

配管引出し穴中心線

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

室外機

805

710

69

19.5

331

280

22.5

65.5

64

558

570

12

10

310

331

14

12

35

105

500

1.4

1.2

アンカーボルト用穴
(2-φ12)

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8.0ボルト用)

空気吸込口

空気吐出口

トツテ

トツテ

空気吸込口

サービススペース

200以上

50以上

100以上

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ㊦
6. 電源コードの長さ
約0.4m 約1.1m
7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側が
φ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブル
を使用します。
室内機から
電源を取る場合
室内機から
電源を取る場合
室内機 端子台 A B C D 接続ケーブル 赤 茶 白 黒 室外機 端子台 D C B A
室内機 端子台 C D 接続ケーブル 赤 茶 白 黒 室外機 端子台 D C B A
電源 単相100V

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製造

イジマ

2000・10・30

NTS

RAS-V28LX:RAC-V28LX

構造:寸法図

審査

オソト

2000・10・30

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

承認

オソト

2000・10・30

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

CAD

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-V28LX	RAC-V28LX
冷	圧縮機出力(W)	—	800
凍	熱交換器フィン形状	スリット	コルゲート
装	冷媒制御装置	—	電動膨張弁
置	冷媒切換装置	—	四方弁
	冷媒種類	フロン R410A	
	封入量(g)	1150	
	過負荷保護装置	自動復帰形	
	配管接続方式	フレア	
	パイプ径 細径	φ6.35	
	(外径φmm) 太径	φ9.52	
	配管セット	P-24VR, P-28VR	
送風装置	ファンモータ出力(W)	20	20
	種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量 強風	520・630	1,500・1,500
	(m³/h) 弱風	450・580	—
	微風	400・520	—
電	運転冷房	5.8	
	暖房 ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF	7.8	
消費電力(W)	冷房	575(80～990)	
	暖房 ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF	770(75～1920)	
力率(%)	冷房	99	
	暖房 ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF	99	
始動電流(A)	冷房	5.8	
	暖房	7.8	
接続ケーブルの本数	冷房	4	
電源プラグ容量(V-A)	冷房	125V-20A	
	形状	㊦	
冷房特性	冷房能力(kW)	2.8(0.9～3.6)	
	除湿能力(l/h)	1.6	
	冷房のめやす	8～12畳(13～19m²)	
暖房特性	暖房能力(kW)	4.0(0.9～6.9)	
	ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF	5.0	
	電気ヒーター(W)	—	
	暖房のめやす	9～11畳(15～18m²)	
機能	据付方式	背面引掛	
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-2E1	
	表示ランプ	除湿・冷暖房	
	風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
キャビネット色(近似マンセルNO.)	冷房	パールホワイト(5Y9/0.5)	ライトベージュ(10YR8.5/0.5)
外形寸法(mm)	高さ	285	570
	幅	798	710+95
	奥行	193+10	280+51
製品質量(kg)	冷房	9	32
騒音(dB)	強風	40・43	43・43
(冷房・暖房)	弱風	34・35	—
	微風	28・30	—
	静	23・23	37・37
ドレン接続口(外径φmm)	冷房	16	
付属品	冷房	壁掛据付部品一式・空清フィルター	
電源コード長さ(m)	左/右	0.4/1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製造

イジマ

2000・10・30

NTS

RAS-V28LX:RAC-V28LX

構造:寸法図

審査

オソト

2000・10・30

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

承認

オソト

2000・10・30

Hitachi Appliances, Inc.


Tokyo Japan

CAD

3YAAA0400

2000-11
21

[2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01,2006]



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	イジマ	2000・10・30	NTS	RAS-V28LX:RAC-V28LX
審査	オソト	2000・10・30		回路図:配線図
承認	オソト	2000・10・30		
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番	再入庫	入庫 2000-11 21
3YDAA0401				