







£ 8 0 9 0 0 0 N N


室内機




ワイヤレスリモコン



背面図




リモコンホルダー




据 付 板 (正面図)

天井面（回縁）
〔ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。〕



1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表





ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-V36G		RAC-V36G	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷房	定格	能力	kW	3.6 (0.3 ~ 3.7)			
		消費電力	W	1,370 (205 ~ 1,400)			
		運転電流	A	14.6			
		力率	%	94			
暖房	定格	能力	kW	4.2 (0.2 ~ 4.8)			
		消費電力	W	1,160 (165 ~ 1,485)			
		運転電流	A	12.6 (最大 15.0)			
		力率	%	92			
	低温	能力	kW	3.9			
		消費電力	W	1,480			
始 動 電 流			A	14.6			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		4.9			
		JISC9612:2005 (区分)		4.9 (C)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		950	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷媒	種類	フロン R32				
封入量		g	570				
ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
	ファンモータ出力		W	25		40	
	風 量 (冷房・暖房)	急速	m³/h	760・820		1,860・1,740	
		強 風	m³/h	540・570		—	
		弱 風	m³/h	450・450		—	
		微 風	m³/h	280・330		—	
	静	m³/h	240・270		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	64・65		60・61		
	強 風	dB	56・56		—		
	弱 風	dB	51・50		—		
	微 風	dB	44・44		—		
	静	dB	41・41		—		
操作スイッチ		形名	ワイヤレスリモコン RAR-7A3				
電源プラグ	容 量	125V-15A					
	形 状	㊦		—			
電源コード長さ (左/右)		m	1.0/1.7		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	240×798×315		570×750(+91)×288(+56)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	85×31×40		86×38×61		
質量 (製品・荷造)		kg	9.5・12.0		28.0・29.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2017-03-21		NTS	RAS-V36G:RAC-V36G 構造・寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2017-03-22	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2017 0322
APPD.	K. Kozuka	2017-03-22				3YAA NN0006083	

4	8	0	9	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Iijima	2017-03-21		NTS	RAS-V36G:RAC-V36G 構造・寸法図			
CHKD.	S. Tokita	2017-03-22			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		3YAA NN0006084
APPD.	K. Kezuka	2017-03-22						

