




仕様表

ユニット				室内ユニット		室外ユニット		
タイプ				壁掛型セパレート				
型式				RAS-V56K2		RAC-V56K2		
電源 (50/60Hz)				単相200V				
冷房	定格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 5.8)				
		消費電力	W	2,160 (190 ~ 2,245)				
		運転電流	A	11.7				
		力率	%	92				
暖房	定格	能力	kW	6.7 (0.5 ~ 9.5)				
		消費電力	W	2,020 (195 ~ 3,820)				
		運転電流	A	11.0 (最大 20.0)				
		力率	%	92				
	低温	能力	kW	6.9				
		消費電力	W	3,380				
始動電流			A	11.7				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.0				
		JISC9612:2005 (区分)		5.0 (F)				
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		1,500		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート		
	冷媒	種類	フロン R32					
		封入量	g	1,290				
ファン	風量 (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン			
		急速	m³/h	840・980		2,490・2,340		
		風強	m³/h	660・760		—		
		弱風	m³/h	490・550		—		
		微風	m³/h	320・340		—		
		静	m³/h	260・250		—		
音響パワーレベル (冷房・暖房)	運転音	急速	dB	68・69		64・64		
		風強	dB	60・61		—		
		弱風	dB	56・56		—		
		微風	dB	51・52		—		
		静	dB	43・43		—		
操作スイッチ 型名			ワイヤレスリモコン RAR-9L1					
電源プラグ	容量	250V-20A						
	形状	㊦		—				
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—		
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	248×798×340		709×859 (+97)×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×32×41		99×42×75		
質量 (製品・荷造)			kg	11.0・14.0		40.5・42.0		

注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。






- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 27℃・WB: 19℃、室外DB: 35℃・WB: 24℃) で運転した場合の数値です。
- 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 20℃・WB: 15℃、室外DB: 7℃・WB: 6℃) で運転した場合の数値です。
- 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 20℃・WB: 15℃、室外DB: 2℃・WB: 1℃) で運転した場合の数値です。
- 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変動幅 (最小～最大) の数値です。
- 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。




SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	K.Yahagi	2020-04-03	㊦	NTS	RAS-V56K2:RAC-V56K2 構造・寸法図	
CHKD.	K.Kezuka	2020-04-03	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2020 0403
APPD.	K.Kezuka	2020-04-03			3YAA NN0016395	

9629100NN

室外機



空気吸込口



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、
2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD		
DWN.	H.Kudo	2020-04-06		NTS	RAS-V56K2:RAC-V56K2 構造・寸法図			
CHKD.	M.Oguri	2020-04-06			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0016396	REGD. 2020 0406
APPD.	K.Kezuka	2020-04-06						

