

9210500NN

日立ルームエアコン 壁掛WBKシリーズ 仕様表

RAS-WR5625DBK/RAC-WR5625D

ユニット				室内ユニット		室外ユニット		
タイプ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-WR5625DBK		RAC-WR5625D		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷房	定格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 5.8)				
		消費電力	W	2,200 (190 ~ 2,245)				
		運転電流	A	12.0				
		力率	%	92				
暖房	定格	能力	kW	6.7 (0.5 ~ 9.3)				
		消費電力	W	2,060 (195 ~ 3,885)				
		運転電流	A	11.2 (最大 20.0)				
		力率	%	92				
	低温	能力	kW	6.8				
		消費電力	W	3,440				
始動電流			A	12.0				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 (区分)		5.0 (Ⅲ)				
冷凍装置	圧縮機出力		W	－		1,500		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
封入量		g	1,290					
ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	840・980		2,490・2,340		
		強 風	m³/h	660・760		－		
		弱 風	m³/h	490・550		－		
		微 風	m³/h	320・340		－		
		静	m³/h	260・250		－		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	68・69		64・64			
	強 風	dB	60・61		－			
	弱 風	dB	56・56		－			
	微 風	dB	51・52		－			
	静	dB	43・43		－			
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-BJ1					
電源プラグ	容 量		250V-20A					
	形 状		㊦		－			
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		－		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	12					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	248×798×340		709×859 (+97)×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×32×41		99×42×75		
質 量 (製品・荷造)			kg	11.0・14.0		40.5・44.0		

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。

(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。





(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。

(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。


(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	H.Onodera	2025-04-14		NTS	2025年度 WBKシリーズ 仕様表	
CHKD.	I.So	2025-04-16	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2025 0416
APPD.	I.So	2025-04-16			4YAA NN0030125	

日立ルームエアコン 壁掛WBKシリーズ 室内ユニット 寸法図








【参考】 接続ケーブル必要長さの目安




室内機 配管位置	接続ケーブル必要長さ (被覆むき出し部寸法も含む)
右後直引き	220mm以上
左後直引き	960mm以上

※据付状況により、必要長さは変動します。




- 注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状
2.2-3.6kW (II)
4.0kW (N)
5.6kW (D)



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線Fケーブルを使用します。






適用機種

RAS-WR2225SBK
RAS-WR2525SBK
RAS-WR2825SBK
RAS-WR3625SBK
RAS-WR4025DBK
RAS-WR5625DBK

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	H.Onodera	2025-04-14		NTS	2025年度 WBKシリーズ 寸法図	
CHKD.	I.So	2025-04-16	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	I.So	2025-04-16			3YAA NN0030117	

0010500NN

日立ルームエアコン 壁掛Wシリーズ
室外ユニット 寸法図



空気吸込口

トッテ

サービスバルブカバー


室外機サービススペース

上面 200以上

風 ↓

300以上

適用機種
RAC-WR5625D



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Oguri	2025-03-11	⊕	NTS	2025年度 Wシリーズ 寸法図	
CHKD. I.So	2025-03-11	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2025 0311
APPD. I.So	2025-03-11			3YAA NN0030100	

CAD

REGD.
2025
0311

001

9710500NN

日立ルームエアコン 壁掛WBKシリーズ

室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機
RAS-WR5625DBK
室外機
RAC-WR5625D

回路図

電源プラグ
単相200V
50/60Hz

室内機
室外機

室内機

室外機

電源回路

制御回路

室外機配線図

制御回路

室内機配線図

制御基板

電源回路

電源回路

電源回路

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、
CN7に別売のHEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
※2 標準アダプター：HA-S100TSA

注）・部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0030126	REQD. REGD. 2025 0321
DWN.	S.Harada	2025-03-17		NTS	2025年度 WBKシリーズ 回路図・配線図			
CHKD.	M.Okabe	2025-03-18						
APPD.	H.Hashimoto	2025-03-21						

CAD

REQD.
REGD.
2025
0321