




BB0047446

回路図

室内機

室外機

電源プラグ
単相100V
50/60Hz

二方弁コイル

室内ファン
モーター

VA001
(100V用)

TH001

DB1

T301

C341 R342

C342 R341

C343 R342

C344 R341

C345 R342

C346 R341

C347 R342

C348 R341

C349 R342

C350 R341

F1 (25Aヒューズ)

VS1

CT1

L801

R804 C804

R805 C805

R806 C806

R807 C807

R808 C808

R809 C809

R810 C810

R811 C811

R812 C812

R813 C813

R814 C814

R815 C815

リアクタ 5.3mH

F2 (10Aヒューズ)

DB601

DB602

IPM

MS 3~

MS 3~

MS 3~

MS 3~

MS 3~

MS 3~

MS 3~

MS 3~

MS 3~

MS 3~

MS 3~

MS 3~

電源回路

制御回路

5または6

5または6

5または6

5または6

5または6

5または6

5または6


5または6

5または6

5または6

5または6


配線図 RAC-X25E



配線図 RAS-X25E

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. T. Matsumoto	2014-10-22	第一角法	NTS	RAS-X25E: RAC-X25E 回路図: 配線図
CHKD. Y. Ueda	2014-10-22			
H. Hashimoto	2014-10-23			
APPD. Y. Notoya	2014-10-23			

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

TOCHIGI DWG. No.
3YDA BB0047446

CAD
REGD.
2014
1023